



Principal

Rango de producto	Relés de estado sólido Harmony
Tipo de producto o componente	Relé de estado sólido hasta 30 A
Modelo de dispositivo	SSM1
Number of phases	1 fase
Output switching mode	Conmutación de voltaje cero

Complementario

Soporte de montaje	Carril DIN simétrico o asimétrico
Corriente nominal	20 A
Tensión de salida	24 ... 280 V CA
Tensión de circuito de control	4 ... 32 V CC
Par de apriete	0.6 ... 0.7 N.m para entrada 1.36 ... 1.7 N.m para salida
Conexiones - terminales	Termin. tornillo: 1 x 0,2 ... 1 x 5,3 mm ² , (AWG 24 ... AWG 10) para entrada Termin. tornillo: 1 x 0,2 ... 1 x 5,3 mm ² , (AWG 24 ... AWG 10) para salida
Maximum capacitance	8 pF para entrada/salida
Resistencia de aislamiento	1000 MOhm a 500 V CC
Señalizaciones frontales	Estado entrada: LED (verde)
Tensión de conmutación	4 V CC encender 1 V CC apagar
Input current	8...12 mA
Tipo de salida estado sólido	Salida SCR Conmutación de voltaje cero
Corriente de carga	0,15...20 A
Transient overvoltage	600 V
Corriente de sobretensión	250 A para 16.6 ms
Maximum voltage drop	<1,6 V en estado
Máximo I ² t para la fusión	260 A ² .s para 8.3 ms
1 contacto de puerta	10 mA fuera del estado
DV/dt	500 V/μs fuera del estado a voltaje máximo
Tiempo respuesta	0,5 ciclo (encender) 0,5 ciclo (apagar)
Categoría de sobretensión	III
Peso del producto	0,28 kg

Entorno

Resistencia dieléctrica	4 KV CA para entrada/salida 4 kV CA para entrada o salida al caso
Grado de contaminación	2
Normas	CSA C22.2 No 14 IEC 60950-1 UL 508
Certificados de producto	EAC UL CSA
Marcado	CSA UL CE EAC
Grado de protección IP	IP20
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...80 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...125 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	293,0 g
Paquete 1 Altura	3,2 cm
Paquete 1 ancho	11,0 cm
Paquete 1 Largo	11,0 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S02
Número de Unidades en el Paquete 2	24
Paquete 2 Peso	7,3 kg
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Largo	40,0 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------