



Principal

Range	TeSys
Product Name	TeSys VARIO
Device Short Name	VCCF
Product Type	Seccionador de paro de emergencia

Complementario

Device Composition	Extensión del eje Asa Conmutador
Mounting Support	Encargarse de: puerta Cambiar: carril simétrico Cambiar: placa
Mounting Method	Con 4 tornillos para encargarse de Mediante clips para cambiar Mediante tornillos para cambiar
Performance Level	Alto rendimiento
Number of Poles	3P
Contact Type and Composition	3 NO
[Ue] IEC Rated Operational Voltage	690 V CA 50/60 Hz
IEC Rated Operational Power in W	3 KW a 400...415 V (AC-3) 4 KW a 500 V (AC-3) 1,5 KW a 230...240 V (AC-3) 5,5 KW a 500 V (AC-23A) 5,5 KW a 690 V (AC-3) 7,5 KW a 690 V (AC-23A) 3 KW a 230...240 V (AC-23A) 4 kW a 400...415 V (AC-23A)
[Ie] Rated Operational Current	8,1 A "AC-23" Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	12 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current	10 A
Making Capacity (I Rms)	120 A a 400 V "AC-21A" 120 A a 400 V AC-22A 120 A a 400 V AC-23A
Breaking Capacity	120 A a 400 V ("AC-21A") 120 A a 400 V (AC-22A) 120 A a 400 V (AC-23A)
Rated Conditional Short Circuit Current	10 KA a 400 V - fusible asociado 12 A aM 10 kA a 400 V - fusible asociado 12 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity	1 kA a 400 V en corriente de pico
[Icw] Rated Short Time Withstand Current	300 A a 400 V 1 s
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 kV
Suitability for Isolation	Sí
Network Type	CA CC
Intermittent Duty Class	30
Control Type	Empuñadura

Rotary Handle Mounting Style	Ampliados
Handle Color	Rojo
Handle Front Plate Color	Amarillo
Rotary Handle Padlocking	1 a 3 candados 4...8 mm
Marking	0 - 1
Mechanical Durability	100000 Ciclos
Electrical Durability	100000 Ciclos AC-21 30000 Ciclos DC-1 30000 Ciclos DC-2 30000 Ciclos DC-3 30000 Ciclos DC-4 30000 Ciclos DC-5
IEC Terminal Connection	Circuito de alimentación: conexión tornillo de estribo cable 10 mm ² - rigidez de cable: sólido Circuito de alimentación: conexión tornillo de estribo cable 6 mm ² - rigidez de cable: flexible - con extr. cable
Tightening Torque	Circuito de alimentación: 2,1 N.m - on conexión tornillo de estribo
Base Dimension	60 x 60 mm
Height	74 mm
Width	60 mm
Product Weight	0,527 kg

Entorno

Standards	IEC 60947-3
Product Certifications	CCC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]GL[RETURN]UKCA
Degree of Protection	IP20 conforming to IEC 60529 IP65
Protective Treatment	TC
Mechanical Robustness	Vibraciones 10 ... 150 Hz (1 gn) conforme a IEC 60068-2-6 Impactos 11 ms (30 gn) conforme a IEC 60068-2-27
Ambient Air Temperature for Operation	-20...50 °C
Fire Resistance	960 °C conforme a IEC 60695-2-1
Compatibility Code	Seccionador de interruptor principal

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,500 cm
Paquete 1 Ancho	9,000 cm
Paquete 1 Longitud	25,600 cm
Paquete 1 Peso	347,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	5,682 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto

Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos
Garantía contractual	
Periodo de garantía	18 Meses