



Principal

Gama	TeSys
Nombre del Producto	TeSys VARIO
Nombre Corto del Dispositivo	VCF
Tipo de Producto o Componente	Interrupor de parada de emergencia cerrado seccionador
Nivel de rendimiento	Alto rendimiento
Número de Polos	3P
Tipo de Control	Empuñadura
Color empuñadura	Rojo
Color frontal empuñadura	Amarillo
Cerradura con mango giratorio	1 a 3 candados 4...8 mm

Complementario

Marcado	0 - 1
Tensión asignada de empleo	690 V CA
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	8 kV
[Corriente térmica convencional cerrada	50 A
Intensidad asignada de empleo (Ie)	41,5 A (AC-23A) a 400 V
Potencia nominal func. en W	22 KW a 400 V ("AC-23") 18,5 kW a 400 V (AC-3)
Clase de servicio intermitente	30
Capacidad de producción (I rms)	630 A a 400 V "AC-21A" 630 A a 400 V AC-22A 630 A a 400 V AC-23A
[Icm] Poder de dierre de cortocircuito	2,1 kA a 400 V en corriente de pico
[Icw] corriente nominal de corta duración soportada Rms	756 A a 400 V 1 s
Rated conditional short-circuit current	10 KA a 400 V - fusible asociado 63 A aM 10 kA a 400 V - fusible asociado 63 A gG
Poder de corte	500 A a 400 V ("AC-21A") 500 A a 400 V (AC-22A) 500 A a 400 V (AC-23A)
Endurancia mecánica	30000 Ciclos
Endurancia eléctrica	30000 Ciclos AC-21 30000 Ciclos DC-1...5
Características ambientales	Entorno estándar
Adaptación al aislamiento	Si
Conexiones - terminales	Conexión tornillo de estribo cable 16 mm² - rigidez de cable: flexible - con extr. cable Conexión tornillo de estribo cable 25 mm² - rigidez de cable: sólido
Par de apriete	4 N.m - on conexión tornillo de estribo
Resistencia al fuego	960 °C conforme a IEC 60595-2-1
Dimensión de la placa frontal del mango	60 x 60 mm
Altura	180 mm
Ancho	157 mm
Profundidad	152 mm
Peso del producto	0,93 kg

Entorno

Estándares	IEC 60947-4-1 IEC 60204
Tratamiento de protección	TC
Grado de protección IP	IP65 conforming to IEC 60529
Robustez mecánica	Vibraciones 10 ... 150 Hz (1 gn) conforme a IEC 60068-2-6 Impactos 11 ms (30 gn) conforme a IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...50 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	18,000 cm
Paquete 1 Ancho	20,000 cm
Paquete 1 Longitud	20,000 cm
Paquete 1 Peso	918,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	32
Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	42,376 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------