



### Principal

Tipo de Producto o Componente	Tarjeta de comunicación
Compatibilidad de Gama	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q
Protocolo del puerto de comunicación	EtherNet/IP
Tipo de conector	2 conectores RJ45
Velocidad de transmisión	10 Mbps 100 Mbps
Interfaz física	IEEE 802.3
Servicios web	Parámetros motor Estadísticas Ethernet Conf Ethernet/IP Monitor variador Corre e Graba motor Conf escáner Ethernet/IP Seguridad Estadísticas mens

### Complementario

Modo intercambio	Half duplex y full duplex
Enlace datos comunicación	LLC : IEEE 802.2 MAC : IEEE 802.3
Tipo de red de comunicaciones	IP conforme a RFC791 ICMP
Tipo de transporte de comunicación	UDP TCP conforme a RFC793
Servidor web	Incorporado
Servicio de comunicación	Perfil CiA 402 Perfil E/S Perfil de motor Allen-Bradley Perfil de Motor CA (02) CIP BOOTP Datos E/S CIP DHCP
Tipo de pantalla	1 LED para Enlace (Estado Enlace) 1 LED para MS (Estado de Módulo) 1 LED para NS (estado de la red) 1 LED para TX/RX(puerto 1 Transm/Recep) 1 LED para TX/RX(puerto 2 Transm/Recep) Terminal pantalla gráfica para palabra control recibida Terminal pantalla gráfica para número de marcos recibidos Terminal pantalla gráfica para referencia recibida
Peso del producto	0,3 kg

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,000 cm
Paquete 1 Ancho	17,000 cm
Paquete 1 Longitud	23,000 cm
Paquete 1 Peso	285,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03

Número de unidades en el paquete 2	7
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	2,450 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Sin PVC	Sí

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------