

Hoja de datos del producto

Características

TVS2HWA10X

Surge protection device, Surgelogic, HWA, 100kA, 208Y/120VAC, 3 phase, 4 wire, NEMA 4X



Principal

Tipo de Producto o Componente	Dispositivo de protección contra sobretensiones
Gama de producto	Surgelogic
Nombre Corto del Dispositivo	HWA

Complementario

Tensión asignada de empleo	208/240 V CA
[Uc] tensión máxima de funcionamiento continuo	150 V
Protección contra cortocircuitos	200 kA
Corriente de sobretensión	100 kA por fase
Corriente de descarga nominal	20 kA
Número de Fases de La Red	3 fases
Número de polos	2
Configuración de Cableado	4 hilos
Conexiones - terminales	Cable fase y neutral AWG 10 cobre Cable toma a tierra AWG 10 cobre Cable tierra AWG 22 cobre
Señalizaciones frontales	LED de estado verde por fase para funcionamiento normal LED de estado Rojo por fase para FAULT Alarma para FAULT
Longitud de cable	853,44 mm
Ubicación de Montaje	Parte inferior del recinto
Montaje del dispositivo	Superficie Empotrado kit de fijación
Altura	122 mm
Ancho	219 mm
Profundidad	79 mm

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	65 °C
Grado de protección NEMA	NEMA 4X
Material envolvente	Negro plástico
Normas	UL 1449:ed. 4 UL 1283:ed. 5 CSA C22.2 No 8:1986

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13,462 cm
Paquete 1 Ancho	19,05 cm
Paquete 1 Longitud	27,686 cm
Paquete 1 Peso	2,268 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí