



Principal

Gama de producto	Altivar
Tipo de Producto o Componente	Tarjeta de interfaz del codificador
Compatibilidad de Gama	Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61Q Altivar Lift
Tipo de salida digital	Empujar tirar
[Us] Tensión de alimentación	15 V CC (límites de voltaje: 15...16 V)
Número de pulsos por revolución	10000 para ATV71H.....383 5000 para todos las unidades ATV61 5000 para ATV71H...M3 5000 para ATV71H...M3X 5000 para ATV71H...N4

Complementario

Corriente de alimentación	0,175 A
Tipo de protección	Protección contra cortocirc. Protección contra sobrecargas
Distancia máxima del cable entre dispositivos	500 m
Frecuencia de funcionamiento máxima	300 kHz
Input signal ((*))	A B Cumplido de A Cumplido de B / AB / A
Impedancia de entrada	1 kOhm
Estado de tensión 0 garantizado	<= 1.5 V
Estado de tensión 1 garantizado	> 7.7...< 16 V
Conexión eléctrica	Términoal, conexión capacidad: 0,2 mm ² (AWG 24) <100 m cable longitud, codificador, 100 mA a 10 V Términoal, conexión capacidad: 0,2 mm ² (AWG 24) <100 m cable longitud, codificador, 175 mA a 10 V Términoal, conexión capacidad: 0,2 mm ² (AWG 24) <200 m cable longitud, codificador, 100 mA a 10 V Términoal, conexión capacidad: 0,2 mm ² (AWG 24) <200 m cable longitud, codificador, 175 mA a 10 V Términoal, conexión capacidad: 0,5 mm ² (AWG 20) <500 m cable longitud, codificador, 100 mA a 10 V Términoal, conexión capacidad: 0,5 mm ² (AWG 20) <500 m cable longitud, codificador, 175 mA a 10 V
Peso del producto	0,2 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,0 cm
Paquete 1 Ancho	17,0 cm
Paquete 1 Longitud	23,0 cm
Paquete 1 Peso	149,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	7

Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	1,55 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------