

Hoja de datos del producto VW3A46173

Características

passive filter, Altivar, 302A, 460V, 60Hz, for variable speed drive



Principal

Tipo de Producto o Componente	Filtro pasivo
Aplicación específica de producto	Reducción de armónicos de corriente

Complementario

Compatibilidad de Gama	Altivar 71 Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900 Altivar 61
[Us] Tensión de alimentación	480 V +/- 10 %
Frecuencia de alimentación	60 Hz +/- 2%
Cantidad por unidad	2 filtros por unidad para variador de velocidad ATV61H motor: 355 kW 2 filtros por unidad para variador de velocidad ATV71H motor: 355 kW 2 filtros por unidad para variador de velocidad ATV61Q motor: 355 kW 2 filtros por unidad para variador de velocidad ATV71Q motor: 355 kW 1 filtro por unidad para variador de velocidad ATV630 montaje en pared, motor: 160 kW/250 hp 1 filtro por unidad para variador de velocidad ATV930 montaje en pared, motor: 160 kW/250 hp
Corriente nominal	291 A para entrada 302 A para salida
Número de Fases de La Red	3 fases
THDI	5 % para variador de velocidad ATV61H motor: 355 kW 5 % para variador de velocidad ATV71H motor: 355 kW 5 % para variador de velocidad ATV61Q motor: 355 kW 5 % para variador de velocidad ATV71Q motor: 355 kW 5 % para variador de velocidad ATV630 motor: 160 kW/250 hp 5 % para variador de velocidad ATV930 motor: 160 kW/250 hp
Corriente máxima	1,5 x corriente nominal (duración = 60 s)
Eficacia	98 %
Pérdidas térmicas	1288 W
Cos phi	1 (150% de corriente línea) 0,85 (75% de corriente línea) 0,99 (100% de corriente línea)
Conexión eléctrica	A, B Terminal, conexión capacidad: 2,5 mm ² X1-1 ... X2-3 Terminal, conexión capacidad: 25 ... 300 mm ²
Clase de aislamiento eléctrico	Clase F
Peso del producto	221 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Entorno

Grado de protección IP	IP20 IP55 (montaje del gabinete)
Resistencia a las vibraciones	2 mm de pico a pico (f= 5...13,2 Hz) conforme a IEC 60068-2-6 0.7 gn (f= 13,2...150 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Humedad relativa	5...85 % sin condensación
Temperatura ambiente de funcionamiento	45...60 °C (con disminución de corriente del 3% por °C) 5...45 °C (sin disminución de corriente)
Temperatura ambiente	-25...55 °C almacenamiento en paquete original -25...65 °C durante el transporte
Altitud máxima de funcionamiento	<= 1000 m sin disminución de corriente > 1000...4000 m con disminución de corriente del 5% por 1.000 m
Estándares	Recomendación de ingeniería G5 / 4 IEC 61000-2-2 IEC 61000-3-12 IEC 61000-2-4 IEC 61000-3-4 IEC 61000-3-2

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	71,000 cm
Paquete 1 Ancho	80,000 cm
Paquete 1 Longitud	120,000 cm
Paquete 1 Peso	245,6 kg


Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Hoja de datos del producto VW3A46173

Esquemas de dimensiones

Dimensiones



- (1) Vista frontal
- (2) Vista lateral derecha
- (3) Vista superior

Dimensiones en mm

A	B	C	D	E1	E2	E3	F	G	H
510	420	800	900,06	240	300	240	443	468	713

Dimensiones en pulgadas

A	B	C	D	E1	E2	E3	F	G	H
20.00	16.54	31.50	35.43	9.45	11.81	9.45	17.44	18.43	28.07


Hoja de datos del producto VW3A46173

Montaje y aislamiento

Recomendaciones de montaje

Sólo montaje vertical

mm
in.




(1) Filtro

Hoja de datos del producto VW3A46173

Conexiones y esquema

Esquema recomendado



- (1) Unidad
- (2) Filtro
- (3) Opcional