



Principal

Gama de producto	Altivar
Compatibilidad de Gama	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV341
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorios de visualización y señalización
Tipo de accesorio/ componente	Terminal de visualización
Destino de accesorio/ componente	Variador de velocidad
Aplicación específica de producto	P/ controlar, ajustar y configurar el variador P/ salvar y descargar configuraciones P/mostrar valores actuales
Grado de Protección IP	IP65

Complementario

Idioma de usuario	Español Rumano Turkish ((*)) Polaco Sueco Estonio Búlgaro Inglés Ruso Griego Danés Húngaro Chino Noruego Lituano Francés Brazilian ((*)) Alemán Korean ((*)) Portugués Terminación Checo Eslovaco Taiwanese ((*)) Neerlandés Italiano Ucraniano
Reloj en tiempo real	Incorporado
Tamaño de la batería	CR2032
Vida de la batería	10 año(s)
Tipo de pantalla	Pantalla LCD retroiluminada white and red ((*))
Capacidad de visualización mensajes	8 lines
Resolución en píxeles	240 x 160
Peso del producto	0,2 kg

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-15...50 °C
--	-------------

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,7 cm
Paquete 1 Ancho	13,7 cm
Paquete 1 Longitud	18,6 cm
Paquete 1 Peso	264,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	6,069 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	80
Paquete 3 Altura	45,0 cm
Paquete 3 Ancho	60,0 cm
Paquete 3 Longitud	80,0 cm
Paquete 3 Peso	32,776 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------