



Principal

Gama de producto	Altivar
Tipo de Producto o Componente	Módulo de conmutación
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorios de comunicación

Complementario

Compatibilidad del producto	Lexium 32M
Compatibilidad de gama	Altivar Process Modular Altivar Machine ATV341 excepto accionamientos Sercos Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar 32 Lexium 32
Protocolo del puerto de comunicación	EtherCAT
Conexión eléctrica	2 conectores RJ45
Velocidad de transmisión	100 Mbps
Distancia máxima de los cables entre los dispositivos	100 m para 100 Mbps
Direccionamiento	Dirección lógica Dirección de nodo Dirección de posición
Servicio de comunicación	PDO y SDO support Perfil de unidad CiA 402 modo de velocidad conforme a IEC 61800-7-201 (CiA 402) CANopen sobre EtherCAT (CoE)
Tipo de pantalla	1 LED para estado entrada 1 LED para RUN 1 LED para Error 1 LED para estado salida

Entorno

Estándares	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
------------	---------------------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,300 cm
Paquete 1 Ancho	4,500 cm
Paquete 1 Longitud	9,000 cm
Paquete 1 Peso	61,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm

Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	6,580 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------