



Principal

Compatibilidad de Gama	Altivar Machine ATV341 Altivar Process ATV900
Tipo de Producto o Componente	Resistor de frenado
Valor óhmico	60 Ohm
[Ue] tensión asignada de empleo	24 V CC 250 V CA

Complementario

Compatibilidad del producto	Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 5,5 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 7,5 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 2,2 kW 200...240 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 5,5 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 7,5 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV340 4 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV340 5,5 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 7,5 kW 500...690 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 11 kW 500...690 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 10 hp 600 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 15 hp 600 V ciclo pesado
Ciclo de funcionamiento	Ciclo pesado (carga pesada) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle Ciclo pesado (carga pesada) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle
Potencia media disponible	2,9 kW a 50 °C
Conexión eléctrica	Término, conexión capacidad: <= 10 mm ² (**) / AWG 8 para variador de velocidad Término, conexión capacidad: <= 2,5 mm ² / AWG 12 para intrrptor control temperat
Tipo de protección	Protección térmica mediante unidad o conmutador de control de temperatura a 121 °C
Ancho	390 mm
Altura	570 mm
Profundidad	180 mm
Peso del producto	8,3 kg

Entorno

Grado de Protección IP	IP20
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...50 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	26,000 cm
Paquete 1 Ancho	58,000 cm
Paquete 1 Longitud	40,000 cm
Paquete 1 Peso	9,279 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	45,616 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------