



### Principal

Compatibilidad de Gama	Altivar Machine ATV341 Altivar Process ATV900
Tipo de Producto o Componente	Resistor de frenado
Valor óhmico	10 Ohm
[Ue] tensión asignada de empleo	24 V CC 250 V CA

### Complementario

Compatibilidad del producto	Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 37 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 45 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 montaje en pared 90 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 37 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 45 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 90 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV340 30 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV340 37 kW 380...480 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV340 75 kW 380...480 V ciclo pesado 2 por unidad Variador de velocidad ATV930 45 kW 500...690 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 55 kW 500...690 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 60 hp 600 V ciclo pesado Variador de velocidad ATV930 75 hp 600 V ciclo pesado
Ciclo de funcionamiento	Ciclo pesado (carga pesada) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle Ciclo pesado (carga pesada) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle
Potencia media disponible	19 kW a 50 °C
Conexión eléctrica	Término, conexión capacidad: <= 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 12 para interruptor control M12 cable pelado para variador de velocidad
Tipo de protección	Protección térmica mediante unidad o conmutador de control de temperatura a 121 °C
Ancho	540 mm
Altura	1035 mm
Profundidad	860 mm
Peso del producto	71 kg

### Entorno

Grado de Protección IP	IP23
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...50 °C

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	80,0 cm
Paquete 1 Ancho	120,0 cm
Paquete 1 Longitud	152,0 cm
Paquete 1 Peso	94,5 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Conforme con REACh sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Si</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------