


Hoja de datos del producto

Características

VX5VP50A001

Wear part, fan for variable speed drive, Altivar Process 600 900, IP55, up to 22kW, from 380 to 480V



Principal

Compatibilidad de Gama	Altivar Process 600/900
Tipo de accesorio/ componente	Ventilador interno
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de refrigeración
Tipo de Producto o Componente	Ventilador

Complementario

Composición del kit	Ventilador Fijación de montaje Hoja de instrucciones
Compatibilidad del producto	Variador de velocidad ATV650 montaje en pared 0,75 kW 380...480 V[RETURN]Variador de velocidad ATV650 montaje en pared 1,5 kW 380...480 V[RETURN]Variador de velocidad ATV650 montaje en pared 2,2 kW 380...480 V[RETURN]Variador de velocidad ATV650 montaje en pared 3 kW 380...480 V[RETURN]Variador de velocidad ATV650 montaje en pared 4 kW 380...480 V[RETURN]Variador de velocidad ATV650 montaje en pared 5,5 kW 380...480 V[RETURN]Variador de velocidad ATV650 montaje en pared 7,5 kW 380...480 V[RETURN]Variador de velocidad ATV650 montaje en pared 11 kW 380...480 V[RETURN]Variador de velocidad ATV650 montaje en pared 15 kW 380...480 V[RETURN]Variador de velocidad ATV650 montaje en pared 18,5 kW 380...480 V[RETURN]Variador de velocidad ATV650 montaje en pared 22 kW 380...480 V[RETURN]Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 0,75 kW 380...480 V[RETURN]Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 1,5 kW 380...480 V[RETURN]Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 2,2 kW 380...480 V[RETURN]Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 3 kW 380...480 V[RETURN]Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 4 kW 380...480 V[RETURN]Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 5,5 kW 380...480 V[RETURN]Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 7,5 kW 380...480 V[RETURN]Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 11 kW 380...480 V[RETURN]Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 15 kW 380...480 V[RETURN]Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 18,5 kW 380...480 V[RETURN]Variador de velocidad ATV950 montaje en pared 22 kW 380...480 V

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,1 cm
Paquete 1 Ancho	17,2 cm
Paquete 1 Longitud	23,6 cm
Paquete 1 Peso	265 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	2,326 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí