



Principal

Gama	TeSys
Nombre Corto del Dispositivo	VZ
Tipo de Producto o Componente	Polo adicional
Nivel de rendimiento	Alto rendimiento
Número de Polos	1P
Tipo y composición de contactos	1 NA
Compatibilidad del producto	V1
Rango de compatibilidad	TeSys (TeSys VARIO) interruptor seccionador
Tipo de red	CC CA
Frecuencia de Red	50/60 Hz
Adaptación al aislamiento	Sí

Complementario

Ubicación de Montaje	Izquierda Derecha
Tensión asignada de empleo	690 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	8 kV
[Ith] Intensidad térmica convencional	32 A
Corriente térmica nominal	25 A
Endurancia mecánica	100000 Ciclos
Endurancia eléctrica	100000 Ciclos AC-21 30000 Ciclos DC-1...5
Conexiones - terminales	Circuito de alimentación: conexión tornillo de estribo cable 6 mm ² - rigidez de cable: flexible - con extr. cable Circuito de alimentación: conexión tornillo de estribo cable 10 mm ² - rigidez de cable: sólido
Par de apriete	Circuito de alimentación: 2,1 N.m - on conexión tornillo de estribo
Altura	74 mm
Ancho	16 mm
Profundidad	35 mm
Peso del producto	0,05 kg

Entorno

Estándares	IEC 60947-3
Certificaciones de Producto	CSA[RETURN]UL[RETURN]GL[RETURN]UKCA
Tratamiento de protección	TC
Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
Robustez mecánica	Vibraciones 10 ... 150 Hz (1 gn) conforme a IEC 60068-2-6 Impactos 11 ms (30 gn) conforme a IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...50 °C
Resistencia al fuego	960 °C conforme a IEC 60695-2-1

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,700 cm
Paquete 1 Ancho	5,500 cm
Paquete 1 Longitud	9,000 cm
Paquete 1 Peso	44,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	69
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,674 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------