



Principal

Gama de producto	Altivar
Tipo de Producto o Componente	Amortiguadores de línea
Compatibilidad del producto	ATV312H055M2 - amortiguadores de línea - 1 por unidad ATV312H075M2 - amortiguadores de línea - 1 por unidad ATV31C055M2 - amortiguadores de línea - 1 por unidad ATV31C075M2 - amortiguadores de línea - 1 por unidad ATV32H055M2 - amortiguadores de línea - 1 por unidad ATV32H075M2 - amortiguadores de línea - 1 por unidad LXM05D10F1 - amortiguadores de línea - 1 por unidad LXM05D10M2 - amortiguadores de línea - 1 por unidad LXM32,U45M2 - amortiguadores de línea - 1 por unidad Variador de velocidad ATV320 motor: 0,55 kW 200...240 V - monofásica - amortiguadores de línea - 1 por unidad Variador de velocidad ATV320 motor: 0,75 kW 200...240 V - monofásica - amortiguadores de línea - 1 por unidad
Number of phases	Monofásica
Compatibilidad de Gama	Lexium 32 Altivar 31C Altivar 312 Altivar 312 Solar Altivar Machine ATV320 Lexium 05 Altivar 32
Aplicación del Dispositivo	Reduction of current harmonics ((*))
Valor de inductancia	5 mH
[In] Corriente Nominal	7 A
Pérdidas térmicas	20 W

Complementario

Power supply frequency	50...60 Hz
Caída de tensión máxima con carga nominal	5 %
Peso del producto	0,88 kg
Ancho	60 mm
Altura	100 mm
Profundidad	95 mm

Entorno

Estándares	IEC 60076 (con HD398) VDE 0160 nivel 1 EN 50178
Grado de protección IP	Estrang.: IP00 Terminales: IP20

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	18,000 cm
Paquete 1 Ancho	15,000 cm
Paquete 1 Longitud	13,000 cm
Paquete 1 Peso	933,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	42
Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	51,388 kg


Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Dimensiones



Dimensiones en mm

a	b	c	G	H	Ø
60	100	95	50	60	4


Dimensiones en pulgadas

2.36	3.94	3.74	1.97	2.36	0.16
------	------	------	------	------	------

Hoja de datos del producto VZ1L007UM50

Conexiones y esquema

Esquema recomendado



- (1) Inductancia de línea
(2) Unidad