



Principal

Gama de producto	Easy Harmony XA2
Tipo de Producto o Componente	Luz piloto monolítica
Nombre Corto del Dispositivo	XA2
Diámetro de montaje	22,5 mm
Forma del cabezal de unidad de	Redondo
Color de tapa/operario o lente	Naranja
Fuente de luz	LED
Base de bombilla	LED integral
[Us] tensión de alimentación nominal	110 V c.a./c.c. 50/60 Hz

Complementario

Descripción terminales ISO n°1	(X1-X2)PL
Montaje del dispositivo	Orificio de fijación 22.3 +0.4/0 conforme a IEC 60947-5-1
Centro de fijación	>= 30x40 mm (Panel de soporte) Metal - espesor: 1...6 mm >= 30x40 mm (Panel de soporte) plástico - espesor: 2...6 mm
Modo de fijación	Fijación de la tuerca bajo la cabeza torque recomendado: 2,2 N.m (+/- 0.2 N.m)
Marcado	CCC CE
[Us] Tensión de alimentación	110 V
Conexiones - terminales	Conexión tornillo de estribo, <= 2 x 1.5 mm² con extr. cable conforme a IEC 60947-1 Conexión tornillo de estribo, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² sin extremo de cable conforme a IEC 60947-1
Par de apriete	0,8...1 N.m conforme a IEC 60947-1
Forma de la cabeza de tornillo	Cruzado compatible con Philips n° 2 destornillador Con ranuras compatible con plano 4 mm Ø destornillador Con ranuras compatible con plano 5,5 mm Ø destornillador
Tensión asignada de aislamiento	400 V (grado de polución 3) conforme a IEC 60947-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV conforme a IEC 60947-1
Tipo señalización	Fijo
Límites de tensión de alimentación	0,8...1,2 V c.a./c.c.
Consumo de corriente	<= 20 mA
Duración	40000 h A tensión nominal y 25 °C
Altura	29 mm
Ancho	29 mm
Profundidad	53 mm
Peso del producto	0,02 kg

Entorno

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Categoría de sobretensión	Clase I conforme a IEC 536
Grado de protección IP	IP65 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK05

Estándares	GB 14048.1 GB 14048.5 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60529 IEC 50102
Certificaciones de Producto	CE[RETURN]CCC
Resistencia a las vibraciones	5 gn (f= 12...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	30 gn (duración = 11 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,700 cm
Paquete 1 Ancho	2,700 cm
Paquete 1 Longitud	5,100 cm
Paquete 1 Peso	21,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	6,500 cm
Paquete 2 Ancho	6,500 cm
Paquete 2 Longitud	16,000 cm
Paquete 2 Peso	236,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	160
Paquete 3 Altura	15,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	4,036 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.


Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Hoja de datos del producto XA2EVF5LC

Esquemas de dimensiones

Dimensiones




e: Espesor de sujeción: de 1 a 6 mm (de 0,04 a 0,24 in).

Hoja de datos del producto XA2EVF5LC

Montaje y aislamiento

Montaje

Diámetro de orificios de sujeción terminados




- (1) Valor mínimo.
- (2) 40 mm (1.58 in) sólo para pulsador de parada de emergencia.
- (3) Valor estándar: Ø 22,3 (0; + 0,4) mm/Ø 0.88 (0; + 0.02) in.

Hoja de datos del producto XA2EVF5LC

Conexiones y esquema

Diagrama de cableado



(1) LED