



Principal

Gama de producto	Easy Harmony XA2
Tipo de Producto o Componente	Luz piloto monolítica
Nombre Corto del Dispositivo	XA2
Diámetro de montaje	22,5 mm
Forma del cabezal de unidad de	Redondo
Color de tapa/operario o lente	Azul
Fuente de luz	LED
Base de bombilla	LED integral
[Us] tensión de alimentación nominal	220...230 V CA 50/60 Hz

Complementario

Descripción terminales ISO n°1	(X1-X2)PL
Montaje del dispositivo	Orificio de fijación 22.3 +0.4/0 conforme a IEC 60947-5-1
Centro de fijación	>= 30x40 mm (Panel de soporte) Metal - espesor: 1...6 mm >= 30x40 mm (Panel de soporte) plástico - espesor: 2...6 mm
Modo de fijación	Fijación de la tuerca bajo la cabeza torque recomendado: 2,2 N.m (+/- 0.2 N.m)
Marcado	CE CCC
[Us] Tensión de alimentación	220...230 V
Conexiones - terminales	Conexión tornillo de estribo, <= 2 x 1.5 mm² con extr. cable conforme a IEC 60947-1 Conexión tornillo de estribo, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² sin extremo de cable conforme a IEC 60947-1
Forma de la cabeza de tornillo	Cruzado compatible con Philips nº 2 destornillador Con ranuras compatible con plano 4 mm Ø destornillador Con ranuras compatible con plano 5,5 mm Ø destornillador
Tensión asignada de aislamiento	400 V (grado de polución 3) conforme a IEC 60947-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV conforme a IEC 60947-1
Tipo señalización	Fijo
Límites de tensión de alimentación	0,8...1,2 V CA
Consumo de corriente	<= 20 mA
Duración	40000 h A tensión nominal y 25 °C
Altura	29 mm
Ancho	29 mm
Profundidad	53 mm
Peso del producto	0,02 kg

Entorno

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Categoría de sobretensión	Clase I conforme a IEC 536
Grado de protección IP	IP65 conforme a IEC 60529
Grado de protección IK	IK05

Estándares	IEC 60947-1 GB 14048.1 IEC 60947-5-1 GB 14048.5 IEC 60529 IEC 50102
Certificaciones de Producto	CE[RETURN]CCC
Resistencia a las vibraciones	5 gn (f= 12...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	30 gn (duración = 11 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,900 cm
Paquete 1 Ancho	2,900 cm
Paquete 1 Longitud	5,300 cm
Paquete 1 Peso	22,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	8,000 cm
Paquete 2 Ancho	2,200 cm
Paquete 2 Longitud	2,950 cm
Paquete 2 Peso	216,000 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	160
Paquete 3 Altura	15,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	5,800 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------