



Principal

Gama de producto	Automatiz. Preventa Safety
Tipo de Producto o Componente	Módulos seguridad Preventa
Nombre de módulo de seguridad	XPSATR
Aplicación módulo seguridad	Para aplicaciones de parada de emergencia y protector
Función de módulo	Cableado de 1 canales de control de parada de emergencia Vigilancia de protección Cableado de 2 canales de control de parada de emergencia
Nivel de seguridad	Can reach PL e/category 4 salidas de seguridad instantáneas conforme a EN/ISO 13849-1 Puede alcanzar SILCL 3 salidas deseguridad temporizadas conforme a EN/IEC 62061
Datos de fiabilidad de seguridad	DC > 99% conforme a EN/ISO 13849-1 MTTFd = 85 años conforme a EN/ISO 13849-1 PFHd = $2E - 9 \wedge \{1\}$ / h conforme a EN/IEC 62061
Tipo de arranque	Automático Manual
Conexiones - terminales	Terminales de abrazadera de tornillo fijo, bornero extraíble, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² flexible con extremo cable, sin bisel Terminales de abrazadera de tornillo fijo, bornero extraíble, 1 x 0,25...1 x 1,5 mm ² flexible con extr. cable, con bisel Terminales de abrazadera de tornillo fijo, bornero extraíble, 2 x 0,25...2 x 1 mm ² flexible con extremo cable, sin bisel Terminales de abrazadera de tornillo fijo, bornero extraíble, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² sólido o flexible sin extremo de cable Terminales de abrazadera de tornillo fijo, bornero extraíble, 2 x 0,2...2 x 1 mm ² sólido o flexible sin extremo de cable Terminales de abrazadera de tornillo fijo, bornero extraíble, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² flexible con extr. cable, con bisel
Tipo de salida	Apertura instantánea de relé, 3 NO, sin tens Apertura temporizada de relé, 3 NO, sin tens
Número de circuitos adicionales	1 NC
Tensión de alimentación	24 V CC - 15...10 %

Complementario

Tiempo sincronización entre entradas	1 s
Consumo de energía en W	2,8 W CC
Tipo de protección de entrada	Interno, electrón
Rango de retardo de tiempo	0...30 s
Tensión de circuito de control	24 V CC
Poder de corte	3 A a 24 V (DC-13) para salida de relé
Corriente térmica de salida	12/31/1899 06:00:00 para salidas temporizadas e instantáneas
[Ith] Intensidad térmica convencional	8 A
Capacidad de fusible asociado	6 A gG para salidas temporizadas e instantáneas conforme a EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 parte 200
Corriente desalida mínima	10 mA para salida de relé

Tensión salida mínima	17 V para salida de relé
Tiempo máximo de respuesta en entrada abierta	20 ms
Tensión asignada de aislamiento	300 V
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV sobrevoltaje categoría III conforme a EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0110 parte 1 y 2
Señalización local	5 LED
Soporte de montaje	Perfil DIN simétrico de 35 mm
Peso del producto	0,33 kg

Entorno

Estándares	EN 60204-1 EN 62061 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 61496-1 EN 50156-1 EN/ISO 13849-1
Certificaciones de Producto	CSA[RETURN]TÜV[RETURN]UL
Grado de protección IP	IP20 (terminales) conforme a EN/IEC 60529 IP40 (envolvente) conforme a EN/IEC 60529
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...55 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...75 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,2 cm
Paquete 1 Ancho	11,5 cm
Paquete 1 Longitud	12,5 cm
Paquete 1 Peso	336,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------