



Principal

Gama de producto	Automatiz. Preventa Safety
Tipo de Producto o Componente	Módulos seguridad Preventa
Nombre de módulo de seguridad	XPSDME
Aplicación módulo seguridad	Control de 6 conmutadores magnéticos codificados
Función de módulo	Control de conmutador magnético codificado
Nivel de seguridad	Can reach PL e/category 4 conforme a EN/ISO 13849-1 Puede alcanzar SILCL 3 conforme a EN/IEC 62061
Datos de fiabilidad de seguridad	DC > 99% conforme a EN/ISO 13849-1 MTTFd = 82.4 años conforme a EN/ISO 13849-1 PFHd = 3.97E-9 1/h conforme a EN/IEC 62061
Tensión de alimentación	24 V CC - 20...20 %
Tipo de salida	Relé, 2 NO, sin tens
Número de circuitos adicionales	2 salidas sólidas

Complementario

Tiempo sincronización entre entradas	< 0.5 s
Potencia máxima de consumo en W [Wattios]	3,5 W
Tipo de protección de entrada	Interno, electrón
Tensión de circuito de control	28 V CC
Resistencia máxima de la línea	100 Ohm
Capacidad de corte	180 VA sujeción AC-15 C300 salida de relé 1800 VA erup. AC-15 C300 salida de relé
Poder de corte	1,5 A a 24 V (DC-13) tiempo constante: 50 ms para salida de relé
Corriente térmica de salida	6 A por relé para salida de relé
[Ith] Intensidad térmica convencional	12 A
Capacidad de fusible asociado	4 A gG para salida de relé conforme a EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 parte 200 6 A fundido rápido para salida de relé conforme a EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 parte 200
Corriente desalida mínima	10 mA para salida de relé
Tensión salida mínima	17 V para salida de relé
Tiempo máximo de respuesta en entrada abierta	20 ms
Tensión asignada de aislamiento	300 V (grado de polución 2) conforme a IEC 60947-5-1 300 V (grado de polución 2) conforme a DIN VDE 0110 parte 1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 KV sobrevoltaje categoría III conforme a IEC 60947-5-1 4 kV sobrevoltaje categoría III conforme a DIN VDE 0110 parte 1
Señalización local	15 LED

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Conexiones - terminales	<p>Terminales de abrazadera de tornillo fijo, bornero extraíble, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² flexible sin extremo de cable</p> <p>Terminales de abrazadera de tornillo fijo, bornero extraíble, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² sólido sin extremo de cable</p> <p>Terminales de abrazadera de tornillo fijo, bornero extraíble, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² flexible con extr. cable, con bisel</p> <p>Terminales de abrazadera de tornillo fijo, bornero extraíble, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² flexible con extremo cable, sin bisel</p> <p>Terminales de abrazadera de tornillo fijo, bornero extraíble, 2 x 0,2...2 x 1 mm² sólido sin extremo de cable</p> <p>Terminales de abrazadera de tornillo fijo, bornero extraíble, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² flexible sin extremo de cable</p> <p>Terminales de abrazadera de tornillo fijo, bornero extraíble, 2 x 0,25...2 x 1 mm² flexible con extr. cable, con bisel</p> <p>Terminales de abrazadera de tornillo fijo, bornero extraíble, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² flexible con extremo de cable, con bisel doble</p>
Consumo de corriente	8 mA a 28 V CC en alimentación
Soporte de montaje	Perfil DIN simétrico de 35 mm
Peso del producto	0,3 kg

Entorno

Estándares	<p>EN/IEC 60947-5-1</p> <p>EN 1088/ISO 14120</p> <p>EN/IEC 60204-1</p>
Certificaciones de Producto	TÜV[RETURN]UL[RETURN]CSA
Grado de protección IP	<p>IP20 (terminales) conforme a EN/IEC 60529</p> <p>IP40 (envolvente) conforme a EN/IEC 60529</p>
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...55 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,4 cm
Paquete 1 Ancho	10,7 cm
Paquete 1 Longitud	12,5 cm
Paquete 1 Peso	310,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	4,076 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí