



Principal

Gama de producto	Telemecanique Detectores de proximidad inductivos XS
Nombre de serie	Aplicación
Tipo de detector	Sensor de proximidad inductivo
Nombre de detector	XSP
Diseño del detector	M30 cilíndrico
Tipo de cuerpo	Fijo
Tipo de señal de salida	Discreta
Tipo de salida digital	Namur
[Us] tensión de alimentación nominal	12 ... 48 V CC
Grado de protección IP	IP67 conforming to IEC 60529

Complementario

Cara de detección	Frontal
Límites de tensión de alimentación	10...58 V CC
Corriente residual máxima	0,5 mA estado abierto
Marcado	CE

Entorno

Certificaciones de Producto	CCC
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE
-------------------	--

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------