



Principal

Gama de producto	Preventa XY2
Tipo de Producto o Componente	Estación de control de dos manos
Nombre del componente	XY2S
Compos. estación control	2 pulsadores + 1 pulsador de parada emergencia
Tipo de control de botón	1 pulsador, redondo, Rojo, 1 NC + 1 NC simultáneo 2 pulsadores, 1 NC + 1NA previo de ruptura

Complementario

Color de carcasa	Naranja RAL 2008
Acabado de superficie	Pintado
Entrada de cable	1 orificio liso para M25 2 orific. lisos para M20
Endurancia mecánica	1000000 Ciclos
Código designación de los contactos	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conforme a EN/IEC 60947-5-1 apéndice A
Tensión asignada de aislamiento	600 V (grado de polución 3) conforme a EN/IEC 60947-1 600 V conforme a UL 508 600 V conforme a CSA C22.2 No 14
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV conforme a EN/IEC 60947-1
Apertura positiva	Con conforme a EN/IEC 60947-5-1 anexo K
Protección contra cortocircuito	10 A gG cartucho protección de fusible conforme a EN/IEC 60269
Endurancia eléctrica	1000000 Ciclos categoría de utilización AC-15, velocidad de operado <60 cyc/mn a 120 V, 3 A, factor de carga: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 anexo C 1000000 Ciclos categoría de utilización AC-15, velocidad de operado <60 cyc/mn a 230 V, 2 A, factor de carga: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 anexo C 1000000 Ciclos categoría de utilización AC-15, velocidad de operado <60 cyc/mn a 24 V, 4 A, factor de carga: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 anexo C 1000000 Ciclos categoría de utilización DC-13, velocidad de operado <60 cyc/mn a 110 V, 0,2 A, factor de carga: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 anexo C 1000000 Ciclos categoría de utilización DC-13, velocidad de operado <60 cyc/mn a 24 V, 0,5 A, factor de carga: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
Electrical reliability	Índice fallo < 0,00000001 a 17 V, 0,005 A conforme a EN/IEC 60947-5-4 Índice fallo < 0,000001 a 5 V, 0,001 A conforme a EN/IEC 60947-5-4
Peso del producto	4 kg

Entorno

Estándares	EN/IEC 60947-5-1 ISO 13851 EN 574
Tratamiento de Protección	TC
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Resistencia a las vibraciones	5 gn (f= 2...500 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6
Resistencia a los golpes	10 gn para 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27
Tipo de protección contra descargas eléctricas	Clase I conforme a EN/IEC 61140
Grado de protección IP	IP65 conforming to EN/IEC 60529

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	18,5 cm
Paquete 1 Ancho	20 cm
Paquete 1 Longitud	47 cm
Paquete 1 Peso	5,334 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------


Hoja de datos del producto XY2SB71

Esquemas de dimensiones

Estación de control

Dimensiones

mm
in.



- (1) 2 orificios lisos para prensaestopas n.º 13 (PG13.5) o ISO M20.
- (2) Prerrecorte de Ø 56 mm (Ø 2,20 in) específico para montaje en pedestal.
- (3) 1 orificio liso para prensaestopas n.º 21 (PG21). Para ISO M25, use el adaptador DE9RA2125 y la tuerca de ajuste DE9EC21.