

# Hoja de datos del producto **XVGB2W**

## Características

Monolithic tower lights, Harmony XVG, 60mm, red green, steady light, base mounting, IP53, 24V AC/DC



### Principal

Gama de producto	Harmony XVG
Tipo de Producto o Componente	Luz de torre monolítica completa precableada
Tipo unidad banco indicador	2 unidades iluminadas
Material	PC (UL94 V-2): globo ABS (UL94HB): cuerpo del tubo Aluminio: tubo
Diámetro de montaje	60 mm
Nombre del componente	XVG
Montaje de dispositivo	Base mounting
Fuente de luz	LED Fijo Rojo LED Fijo verde
Color del bloque de luz	Rojo verde
Tipo de base de banco indicado	Base sin zumbador

### Complementario

Tensión de alimentación	24 V c.a./c.c.
Sección de cable	0,33 mm <sup>2</sup>
Tipo de salida digital	PNP y NPN
Tensión asignada de resistencia a los choques	0,5 kV
Consumo de corriente	68 mA
Consumo de potencia en W	1,6 W
Frecuencia fundamental	2,64 kHz
Peso del producto	0,2 kg

### Entorno

Certificaciones de Producto	CE[RETURN]EAC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C
Grado de Protección IP	IP53

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	31,0 cm
Paquete 1 Ancho	8,5 cm
Paquete 1 Longitud	7,5 cm
Paquete 1 Peso	307,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	21
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm

Paquete 2 Peso	7,55 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	84
Paquete 3 Altura	75 cm
Paquete 3 Ancho	60 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	38 kg


## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>

# Hoja de datos del producto XVB2W

## Esquemas de dimensiones


### Dimensiones



# Hoja de datos del producto XVGB2W

## Montaje y aislamiento


### Montaje



# Hoja de datos del producto XVG B2W

## Conexiones y esquema

### Cableado



- (1) "ON" para iluminación o sonido continuo.
- (2) Fusible (corriente nominal: 0,5 A)
- RD: Rojo
- GR: Verde
- BK: Negro