Hoja de datos del producto ZB4BK1833 Características ZB4BK1831

ZB4BK1833 CABEZA SEL.LUM. 3 POS.VERDE

Principal	
Gama de producto	Harmony XB4
Tipo de Producto o Componente	Cabeza p/ conmutador selector iluminado
Compatibilidad del producto	Universal LED
Nombre Corto del Dispositivo	ZB4
Material del bisel	Metal cromado
Tipo de cabezal	Estándar
Diámetro de montaje	22,5 mm
Se vende en cantidades indivisibles	1
Forma del cabezal de unidad de	Redondo
Tipo de operario	Derecha a centro Retorno de resorte
Perfil de operador	Verde Mango estándar
Información posición operador	3 posiciones de +/- 45°

Verde

Complementario

Anchura global CAD	29 mm
Altura global CAD	29 mm
Fondo global CAD	43 mm
Peso del producto	0,036 kg
Resistencia a lavadoras de alta presión	7000000 Pa a 55 °C 0.1 M
Endurancia mecánica	500000 Ciclos
Código de composición eléctrica	M3 para <4 contactos usando Único bloques en Montaje frontal con LED integral M6 para <2 contactos usando Único bloques en Montaje frontal con LED integral y transformador M10 para <2 contactos usando Único bloques en Montaje frontal con LED integral M4 para <4 contactos usando Simple y doble bloques en Montaje frontal con LED integral
Presentación del dispositivo	Elemento básico

Color de tapa/operario o

lente

Entorno

TH
-4070 °C
-4070 °C
Clase I conforme a IEC 60536
IP66 conforme a IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
NEMA 13 NEMA 4X
IK04 conforming to IEC 50102

Estándares	CEI 60947-5-5
	CSA C22.2 No 14
	IEC 60947-5-1
	IEC 60947-5-4
	JIS C8201-5-1
	UL 508
	IEC 60947-1
	JIS C8201-1
Certificaciones de Producto	BV[RETURN]CSA[RETURN]DNV[RETURN]LROS (Lloyds registro de envío) [RETURN]Registrado por UL
Resistencia a las vibraciones	5 gn (f= 2500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	30 gn (duración = 18 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27
	50 gn (duración = 11 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

ornadado de ornadago	
Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,3 cm
Paquete 1 Ancho	4,8 cm
Paquete 1 Longitud	5,2 cm
Paquete 1 Peso	42 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	4,8 cm
Paquete 2 Ancho	26,5 cm
Paquete 2 Longitud	3,3 cm
Paquete 2 Peso	210 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	250
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	11 kg

Sostenibilidad de la oferta

Regulación REACh	☑ Declaración De REACh
REACh libre de SVHC	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la
	UE) de Declaración RoHS UE
Toxic de metal pesado libre	Sí
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	₫Sí
Regulación de RoHS de China	☑ Declaración RoHS China
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	1

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------