



Principal

Gama de producto	Harmony XB5
Tipo de Producto o Componente	Cabeza para pulsador de parada de emergencia
Destino del producto	Pulsador de parada de emergencia
Nombre Corto del Dispositivo	ZB5
Material del bisel	Plástico gris oscuro
Tipo de cabezal	Estándar
Diámetro de montaje	22 mm
Se vende en cantidades indivisibles	1
Forma del cabezal de unidad de	Redondo
Tipo de operario	Acción de activación y enganche mecánico
Reset	Liberación de llave
Perfil de operador	Rojo Tipo Hongo Ø 40, Sin marca
Tipo decierre con llave	Tecla 455
Posición de retirada de tecla	Centro
Presentación del dispositivo	Elemento básico

Complementario

Anchura global CAD	40 mm
Altura global CAD	40 mm
Fondo global CAD	79 mm
Peso del producto	0,071 kg
Endurancia mecánica	300000 Ciclos
Nombre de estación	XALD 1 recorte XALK 1 recorte
Código de composición eléctrica	C7 para <4 contactos usando Único bloques en Montaje frontal C8 para <4 contactos usando Simple y doble bloques en Montaje frontal C11 para <3 contactos usando Único bloques en Montaje frontal C15 para <1 contactos usando Único bloques en Montaje frontal SF1 para <3 contactos usando Único bloques en Montaje frontal SR1 para <3 contactos usando Único bloques en Montaje trasero C10 para <4 contactos usando Simple y doble bloques en Montaje frontal
Código de compatibilidad	ZB5

Entorno

Tratamiento de Protección	TH
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C
Categoría de sobretensión	Clase II conforme a IEC 60536
Grado de protección IP	IP66 conforme a IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Grado de protección NEMA	NEMA 13 NEMA 4X

Resistencia a lavadoras de alta presión	7000000 Pa a 55 °C 0.1 M
Grado de protección IK	IK03 conforming to IEC 50102
Normas	IEC 60364-5-53 JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 GB 14048.5 CEI 60947-5-5 IEC 60204-1 UL 508 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 ISO 13850 IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
Certificaciones de Producto	BV[RETURN]CSA[RETURN]GL[RETURN]Registrado por UL[RETURN]DNV[RETURN]LROS (Lloyds registro de envío)
Resistencia a las vibraciones	5 gn (f= 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	30 gn (duración = 18 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27 50 gn (duración = 11 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,8 cm
Paquete 1 Ancho	5,3 cm
Paquete 1 Longitud	4,3 cm
Paquete 1 Peso	68,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	7,372 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------