Hoja de datos del producto
Características

ZCT25P16
Limit switch body, Limit switches XC Standard, ZCT, compact, 1NC+1 NO, slow break, M16

Principal

Gama de producto	Telemecanique Interruptores de fin de carrera XC Standard
Nombre de serie	Compacto estándar
Tipo de Producto o Componente	Cuerpo del interruptor limitador
Nombre Corto del Dispositivo	ZCT
Diseño	Compacto
Tipo de cuerpo	Fijo
Cabezal asociado	ZCE66 ZCE07 ZCE08 ZCE63 ZCE24 ZCE02 ZCE13 ZCE21 ZCE29 ZCE01 ZCEH0 ZCE10 ZCE06 ZCE62 ZCE14 ZCE28 ZCEH2 ZCE65 ZCE64 ZCE11 ZCE27 ZCE67 ZCE05
Material del cuerpo	Plástico
Número de polos	2
Tipo y composición de contactos	1 NC + 1NA
Funcionamiento de contacto	Ruptura lenta, contacto sin cortocircuito

Complementario

Conexión eléctrica	Terminales abraz. fijac., capacidad de clamping: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
Entrada de cable	2 entradas variables para prensa de cable M16 x 1,5, diámetro cable exterior: 4…8 mm
Forma aislamiento de contactos	Zb
Material de contactos	Contactos recubiertos de plata
Apertura positiva	Con
Velocidad de accionamiento mín	6 m/s
Código designación de los contactos	B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A conforme a IEC 60947-5-1 appendix A R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A conforme a IEC 60947-5-1 appendix A
Tensión asignada de aislamiento	300 V conforme a UL 508 500 V (grado de polución 3) conforme a IEC 60947-1 300 V conforme a CSA C22.2 No 14
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 KV conforme a IEC 60664 6 kV conforme a IEC 60947-1
Protección contra cortocircuito	10 A cartucho Fusible, tipo gG

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Endurancia eléctrica	5000000 Ciclos, DC-13 120 V, 7 W, velocidad de operado <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 anexo C 5000000 Ciclos, DC-13 24 V, 13 W, velocidad de operado <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 anexo C 5000000 Ciclos, DC-13 48 V, 9 W, velocidad de operado <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 anexo C
Ancho	58 mm
Altura	51 mm
Profundidad	30 mm
Peso del producto	0,085 kg

Entorno

Compatibilidad del producto	XCKT
Temperatura ambiente	-25…70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,5 cm
Paquete 1 Ancho	5,7 cm
Paquete 1 Longitud	6,2 cm
Paquete 1 Peso	82,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	72
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	6,326 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí