

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

A9F95110

Миниатюрен автоматичен прекъсвач - 1P - 10A - крива К



Основни

Приложение на устройството	Дистрибуция
Обхват	Acti 9
Наименование на продукта	Acti9 iC60
Тип продукт или компонент	Миниатюрен прекъсвач
Съкратено наименование на устройството	iC60L
Брой полюси	1P
Брой защитени полюси	1
[In] номинален ток	10 A
Тип мрежа	AC DC
Технология изключвателно устройство	Термо-магнитен
Крива	К
Изключвателна способност	15000 A Icp при 230 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60898-1 50 KA Icu при 100...133 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2 70 KA Icu при 12...60 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2 20 KA Icu при 60...72 V DC в съответствие с EN/IEC 60947-2 25 KA Icu при 12...60 V DC в съответствие с EN/IEC 60947-2 25 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
Категория за оползотворяване	Категория А в съответствие с EN 60947-2 Категория А в съответствие с IEC 60947-2
Възможност за изолация	Да в съответствие с EN 60947-2 Да в съответствие с IEC 60947-2
Стандарти	EN 60947-2 IEC 60947-2

Информацията, представена в тази документация, съдържа общи описания и/или технически характеристики на експлоатационните качества на съдържащите се в нея продукти. Тази документация няма за цел замаяната и няма да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения. Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да направи подходящия и цялостен анализ на риска, оценен и излизане на продуктите по отношение на тяхното специфично приложение или употреба. Нито Schneider Electric Industries SAS, нито неговите свързани лица или филиали са отговорни или могат да бъдат подведени под отговорност за злоупотреба със съдържащата се тук информация.

Допълнителни устройства

Честота на мрежата	50/60 Hz
Магнитно изключване	12 x In +/- 20 %
Работна изключвателна възможност	12,5 KA 50 % в съответствие с EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 12,5 KA 50 % в съответствие с IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 35 KA 50 % в съответствие с EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz 35 KA 50 % в съответствие с IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz 25 KA 50 % в съответствие с EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz 25 KA 50 % в съответствие с IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz 20 KA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 72 V DC 20 KA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 72 V DC 25 KA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 12...60 V DC 25 KA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 12...60 V DC
Ограничителен клас	3 в съответствие с EN 60898-1 3 в съответствие с IEC 60898-1
[Ue] Номинално изолационно напрежение	500 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN 60947-2 500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	6 kV в съответствие с EN 60947-2 6 kV в съответствие с IEC 60947-2
Индикатор за позиция на контакта	Да
Тип управление	Палец
Локална сигнализация	Индикатор за изключване
Тип монтаж	Фиксиран
Монтажна подпора	DIN шина
Разпределителен блок	Отгоре или отдолу: Да
9 мм стъпка	2
Височина	85 mm
Широчина	18 mm
Дълбочина	78,5 mm
Нето тегло на продукта	0,215 kg
Цвят	Бяло
Механична издръжливост	20000 cycles
Електрическа устойчивост	10000 cycles
Свързване - клеморед	Единична клема (Отгоре или отдолу) 1...25 mm ² твърд Единична клема (Отгоре или отдолу) 1...16 mm ² гъвкав
Захват на проводника	14 mm за Отгоре или отдолуВръзка
Затягащ момент	2 N.m Отгоре или отдолу
Защита от земна утечка	Без

Околна среда





IP степен на защита	IP20 в съответствие с IEC 60529 IP20 в съответствие с EN 60529
Ниво на замърсяване	3 в съответствие с EN 60947-2 3 в съответствие с IEC 60947-2
Категория на защита	IV
Отговаряне на тропически изисквания	2 в съответствие с IEC 60068-1
Относителна влажност	95 % при 55 C
Допустима работна надморска височина	0...2000 м
Температура на околния въздух при работа	-35...70 C
Температура на околната среда за съхранение	-40...85 C

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,500 cm
Package 1 Width	1,700 cm
Package 1 Length	9,400 cm
Package 1 Weight	110,000 g
Unit Type of Package 2	BB1

Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	7,800 cm
Package 2 Width	9,700 cm
Package 2 Length	22,000 cm
Package 2 Weight	1,379 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	132
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	15,867 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	 Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Оповестяване за опазване на околната среда	 Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Прозиводителност на халогенно съдържание	Продукт без халогенни елементи

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------