

# Техническа спецификация за продукт Характеристики

## A9F92132

Миниатюрен автоматичен прекъсвач - 1P -  
32A - крива Z



### Основни

Приложение на устройството	Дистрибуция
Обхват	Acti 9
Наименование на продукта	Acti9 iC60
Тип продукт или компонент	Миниатюрен прекъсвач
Съкратено наименование на устройството	iC60L
Брой полюси	1P
Брой защитени полюси	1
[In] номинален ток	32 A
Тип мрежа	DC AC
Технология изключвателно устройство	Термо-магнитен
Крива	Z
Изключвателна способност	15000 A Icp при 230 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60898-1 20 KA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2 36 KA Icu при 100...133 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2 70 KA Icu при 12...60 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2 20 KA Icu при 60...72 V DC в съответствие с EN/IEC 60947-2 25 KA Icu при 12...60 V DC в съответствие с EN/IEC 60947-2
Категория за оползотворяване	Категория А в съответствие с EN 60947-2 Категория А в съответствие с IEC 60947-2
Възможност за изолация	Да в съответствие с EN 60947-2 Да в съответствие с IEC 60947-2
Стандарти	IEC 60947-2 EN 60947-2

Информацията, представена в тази документация, съдържа общи описания и/или технически характеристики на експлоатационните качества на съдържаните се в нея продукти. Тази документация няма за цел замаяната и няма да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения. Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да направи подходящия и цялостен анализ на риска, оценка и излизване на продуктите по отношение на тяхното специфично приложение или употреба. Нито Schneider Electric Industries SAS, нито неговите свързани лица или филиали са отговорни или могат да бъдат подведени под отговорност за злоупотреба със съдържаната се тук информация.

## Допълнителни устройства

Честота на мрежата	50/60 Hz
Магнитно изключване	3 x In +/- 20 %
Работна изключвателна възможност	35 KA 50 % в съответствие с EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz 10 KA 50 % в съответствие с EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 35 KA 50 % в съответствие с IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz 10 KA 50 % в съответствие с IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 18 KA 50 % в съответствие с EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz 18 KA 50 % в съответствие с IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz 20 KA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 72 V DC 20 KA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 72 V DC 25 KA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 12...60 V DC 25 KA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 12...60 V DC
Ограничителен клас	3 в съответствие с EN 60898-1 3 в съответствие с IEC 60898-1
[Ue] Номинално изолационно напрежение	500 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN 60947-2 500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	6 kV в съответствие с EN 60947-2 6 kV в съответствие с IEC 60947-2
Индикатор за позиция на контакта	Да
Тип управление	Палец
Локална сигнализация	Индикатор за изключване
Тип монтаж	Фиксиран
Монтажна подпора	DIN шина
Разпределителен блок	Отгоре или отдолу: Да
9 мм стъпка	2
Височина	85 mm
Широчина	18 mm
Дълбочина	78,5 mm
Нето тегло на продукта	0,215 kg
Цвят	Бяло
Механична издръжливост	20000 cycles
Електрическа устойчивост	10000 cycles
Свързване - клеморед	Единична клема (Отгоре или отдолу) 1...35 mm <sup>2</sup> твърд Единична клема (Отгоре или отдолу) 1...25 mm <sup>2</sup> гъвкав
Захват на проводника	14 mm за Отгоре или отдолуВръзка
Затягащ момент	3,5 N.m Отгоре или отдолу
Защита от земна утечка	Без

## Околна среда





IP степен на защита	IP20 в съответствие с IEC 60529 IP20 в съответствие с EN 60529
Ниво на замърсяване	3 в съответствие с EN 60947-2 3 в съответствие с IEC 60947-2
Категория на защита	IV
Отговаряне на тропически изисквания	2 в съответствие с IEC 60068-1
Относителна влажност	95 % при 55 C
Допустима работна надморска височина	0...2000 м
Температура на околния въздух при работа	-35...70 C
Температура на околната среда за съхранение	-40...85 C

## Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,7 cm
Package 1 Width	7,1 cm
Package 1 Length	9,4 cm
Package 1 Weight	126,0 g
Unit Type of Package 2	BB1

Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,1 cm
Package 2 Width	10,1 cm
Package 2 Length	22,4 cm
Package 2 Weight	1,569 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	132
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	17,746 kg

### Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	 <a href="#">Декларация На REACH</a>
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Регламент на Китай относно RoHS	 <a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Оповестяване за опазване на околната среда	 <a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

### Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------