

Техническа спецификация за продукт Характеристики

C40H32D400 Автоматичен прекъсвач NSX400H 70kA AC 3P3D 400A 2.3



Заглавна страница

Обхват	ComPacT ново поколение
Наименование на продукта	ComPacT NSX new generation
Съкратено наименование на устройството	NSX400H
Тип продукт или компонент	Прекъсвач
Приложение на устройството	Дистрибуция
Брой полюси	3P
Тип защитени полюси	3D
[In] номинален ток	400 A при 40 C
[Ue] номинално работно напрежение	690 V AC 50/60 Hz
Тип мрежа	AC
Честота на мрежата	50/60 Hz
Възможност за изолация	Да в съответствие с EN/IEC 60947-2
Категория за оползотворяване	Категория A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity	100 KA Icu при 220/240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 70 KA Icu при 380/415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 65 KA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 50 KA Icu при 500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 35 KA Icu при 525 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 20 KA Icu при 660/690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 20 KA при 600 V AC 50/60 Hz в съответствие с UL 508
Performance level	H 70 kA 415 V AC
Наименование изключващ блок	Micrologic 2.3
Технология изключвателно устройство	Електронен
Защитни функции на изключвателно у-во	LSol
Тип управление	Палец
Circuit breaker mounting mode	Фиксиран

Информацията, представена в тази документация, съдържа общи описания и/или технически характеристики на експлоатационните качества на съдържащите се в нея продукти. Тази документация няма за цел замаяната и няма да се използва за определянето на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения. Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да направи подходящия и цялостен анализ на риска, оценката и излизване на продуктите по отношение на тяхното специфично приложение или употреба. Нито Schneider Electric Industries SAS, нито неговите свързани лица или филиали са отговорни или могат да бъдат подведени под отговорност за злоупотреба със съдържащата се тук информация.

Допълнителни устройства

[Ui] номинално изолационно напрежение	800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity	100 kA при 220/240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 70 kA при 380/415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 65 kA при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 50 kA при 500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 11 kA при 525 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 10 kA при 660/690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
Механична издръжливост	15000 cycles
Електрическа устойчивост	12000 Cycles при 440 V In/2 6000 Cycles при 440 V In 6000 Cycles при 690 V In/2 3000 cycles при 690 V In
Разсейване на мощността по полюси	19,2 W
Монтажна подпора	Задна плоча
Позиция за монтаж	Хоризонтален и вертикален Flat on the back
Горни връзки	Преден
Запис на електрически данни	Преден
Стъпка на свързване	45 mm
Тип защита	L : за Защита от пренатоварване (бавна) So : за кратковр. защита от късо съединение с фикс. закъснение I : за Мигновена защита при късо съединение
Настройка на изключвателно устройство	400 A при 40 C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Регулируеми 9 настройки
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	160...400 A
Long-time protection delay adjustment type tr	Неподвижен/фиксиран
[tr] long-time protection delay adjustment range	400 S при 1.5 x Ir 16 S при 6 x Ir 11 s при 7.2 x Ir
Термична памет	20 минути преди и след изключването
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Регулируеми 9 настройки
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd	Фиксиран
Instantaneous protection pick-up adjustment type li	Неподвижен/фиксиран
[li] instantaneous protection pick-up adjustment range	4800 A
Защита от земна утечка	Без
Зонова селективна блокировка ZSI	Без
Number of slots for electrical auxiliaries	6 слот(ове)
Локална сигнализация	За готовност за работа: flashing LED (зелен) За претоварване: LED 105 % Ir (червен) за претоварване: LED 90 % Ir (Оранжево)
Width (W)	140 mm
Height (H)	255 mm
Depth (D)	110 mm
Нето тегло на продукта	6,05 kg

Околна среда

Стандарти	EN/IEC 60947-2
Категория на защита	Клас II
Защита от токов удар	Клас II
Ниво на замърсяване	3 в съответствие с IEC 60664-1
IP степен на защита	IP40 в съответствие с IEC 60529
IK степен на защита	IK07 в съответствие с IEC 62262
Температура на околния въздух при работа	-25...70 C
Температура на околната среда за съхранение	-50...85 C

Относителна влажност	0...95 %
Допустима надморска височина	0...2000 м Без отклонение 2000 м...5000 м с нормиране

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,0 cm
Package 1 Width	15,5 cm
Package 1 Length	29,0 cm
Package 1 Weight	5,678 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	12,0 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Информация За Излизане От Употреба