

Техническа  
спецификация за продукт  
Характеристики

ATV630D22N4  
Честотен регулатор ATV630 - 22kW/30HP -  
380...480V - IP21/UL тип 1





## Заглавна страница

Гама на продукта	Altivar Process ATV600
Product or component type	Задвижване с променлива скорост
Специфично приложение на продукта	Процес и комунални услуги
Съкратено наименование на устройството	ATV630
Вариант	Стандартна версия
Предназначение на продуктите	Асинхронен двигател Синхронен двигател
EMC филтър	Вграден с 50 m в съответствие с EN/IEC 61800-3 category C2 Вграден с 150 m в съответствие с EN/IEC 61800-3 category C3
Степен на защита IP	IP21 в съответствие с IEC 61800-5-1 IP21 в съответствие с IEC 60529
[Us] номинално захранващо напрежение	380...480 V
Степен на защита	UL type 1 в съответствие с #N/A
Тип охлаждане	Принудително конвертиране
Честота на захранването	50...60 Hz - 5...5 %
[Us] номинално захранващо напрежение	380...480 V - 15...10 %
Моторна мощност в kW	22 kW (нормално мито) 18,5 kW (Тежък режим)
Моторна мощност в hp	30 Hp нормално мито 25 hp Тежък режим
Линеен ток	39,6 A at 380 V (нормално мито) 34,4 A at 480 V (нормално мито) 34,1 A at 380 V (Тежък режим) 29,9 A at 480 V (Тежък режим)
Прогнозен линеен ток	50 kA
Активна мощност	28,6 kVA в 480 V (нормално мито) 24,9 kVA в 480 V (Тежък режим)
Продължителен изходен ток	46,3 A в 4 kHz за нормално мито 39,2 A в 4 kHz за Тежък режим
Максимален преходен ток	50,9 A по време 60 s (нормално мито) 58,8 A по време 60 s (Тежък режим)
Асинхронен мотор управляващ модул	Оптимизиран режим на въртящ момент Стандарт за постоянен въртящ момент Стандарт за въртящ момент
Профил за управление на синхронен двигател	Перманентен магнитен мотор Synchronous reluctance motor
Изходна честота	0,1...500 Hz
Номинална превключвателна честота	4 kHz
Превключвателни честоти	#N/A Регулируем 4...12 kHz С фактор на отклонение
Обезопасени функции	Безопасно спиране SIL 3
Цифров вход	16 предварително зададени скорости

Протокол на комуникационния порт	Modbus TCP Ethernet Modbus сериен
Допълнителна карта	#N/A: Комуникационен модул, Profibus DP V1 #N/A: Комуникационен модул, Profinet #N/A: Комуникационен модул, DeviceNet #N/A: Комуникационен модул, Modbus TCP/ EtherNet/IP #N/A: Комуникационен модул, CANopen daisy chain RJ45 #N/A: Комуникационен модул, CANopen SUB-D 9 #N/A: Комуникационен модул, CANopen Screw terminals #N/A: #N/A #N/A: #N/A #N/A: Комуникационен модул, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link Комуникационен модул, BACnet MS/TP Комуникационен модул, Ethernet Powerlink

## Допълнителни устройства

Монтажен режим	Стенен монтаж
Мрежов брой фази	3 фази
Дискретен номер на изход	0
Вид дискретен изход	Изходи на реле R1A, R1B, R1C 250 V AC 3000 mA Изходи на реле R1A, R1B, R1C 30 V DC 3000 mA Изходи на реле R2A, R2C 250 V AC 5000 mA Изходи на реле R2A, R2C 30 V DC 5000 mA Изходи на реле R3A, R3C 250 V AC 5000 mA Изходи на реле R3A, R3C 30 V DC 5000 mA
Изходно напрежение	<= захранващо напрежение
Временно допустимо токово увеличение	1.1 x I <sub>n</sub> в течение на 60 s (нормално мито) 1.5 x I <sub>n</sub> в течение на 60 s (Тежък режим)
Компенсация на приплъзване	Регулируем #N/A Автоматично какъвто и да е товара Може да се потисне
Рампи за забавяне и ускоряване	Linear adjustable separately from 0.01...9999 s
Физически интерфейс	Ethernet 2-проводника RS 485
Спиране до покой	Чрез DC инжекция
Тип защита	Термална защита: Мотор Safe torque off: Мотор Фаза на двигател: Мотор Термална защита: Задвижване Safe torque off: Задвижване Прегряване: Задвижване Свръх ток между изходните фази и земята: Задвижване Претоварване на изходното напрежение: Задвижване Защита от късо съединение: Задвижване Фаза на двигател: Задвижване Пренапрежения на постояннотоковата шина: Задвижване Линейно захранващо наднапрежение: Задвижване #N/A: Задвижване #N/A: Задвижване Свръх скорост: Задвижване Прекъсване на управляващата верига: Задвижване
Скорост на предаване	10, 100 Mbits 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps
Честотна резолюция	Обозначени единици: 0.1 Hz Аналогов вход: 0.012/50 Hz
Предавателна рамка	RTU
Електрическо свързване	Контрол: removable screw terminals 0.5...1.5 мм <sup>2</sup> AWG 20...AWG 16 Мотор: Винтова клема 16 мм <sup>2</sup> AWG 6 Страна на линията: Винтова клема 10...16 мм <sup>2</sup> AWG 8...AWG 6
Тип конектор	RJ45 (#N/A) за Ethernet/Modbus TCP RJ45 (#N/A) за Modbus сериен
Формат на данните	8 bits, configurable odd, even or no parity
Тип на поляризацията	Без съпротивление
Режим на обмен	Half duplex, full duplex, autonegotiation Ethernet/Modbus TCP

Брой адреси	1...247 за Modbus сериен
Вид достъп	Подчинен Modbus TCP
Захранване	#N/A: 24 V DC (19...30 V), <1,25 mA Тип защита: Защита от претоварване и късо Вътрешно захранване за референтен потенциометър (1 to 10: 10,5 V DC +/- 5 %, <10 mA Тип защита: Защита от претоварване и късо #N/A: 24 V DC (21...27 V), <200 mA Тип защита: Защита от претоварване и късо
Локална сигнализация	За локална диагностика: 3 LEDs За #N/A: 3 LEDs (два цвята) За #N/A: 4 LEDs (два цвята) за наличие на напрежение: 1 LED (червен)
Широчина	211 mm
Височина	546 mm
Дълбочина	232 mm
Тегло на продукта	14,3 kg
Номер на аналогов вход	3
Тип аналогов вход	#N/A софтуерно конфигурируемо напрежение: 0...10 V DC, съпротивление: 31.5 kOhm, резолюция 12 bits #N/A софтуерно конфигурируем ток: 0...20 mA, съпротивление: 250 Ohm, резолюция 12 bits AI2 voltage analog input: - 10...10 V DC, съпротивление: 31.5 kOhm, резолюция 12 bits
Дискретен номер на вход	8
Вид дискретен вход	#N/A програмируем като импулсен вход: 0...30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
Входна съвместимост	#N/A: Дискретен вход Ниво 1 PLC в съответствие с EN/IEC 61131-2 #N/A: Дискретен вход Ниво 1 PLC в съответствие с #N/A #N/A: Дискретен вход Ниво 1 PLC в съответствие с EN/IEC 61131-2
Цифров вход	Положителна логика (източник) (#N/A), < 5 V, > 11 V Негативна логика (приемник) (#N/A), > 16 V, < 10 V
Аналогов номер на изход	2
Тип аналогов изход	Софтуерно конфигурируемо напрежение #N/A: 0...10 V DC съпротивление 470 Ohm, резолюция 10 bits Софтуерно конфигурируем ток #N/A: 0...20 mA, резолюция 10 bits Софтуерно конфигурируем ток DQ-, DQ+: 30 V DC Софтуерно конфигурируем ток DQ-, DQ+: 100 mA
Продължителност на проба	2 Ms +/- 0.5 ms (DI1...DI4) - Дискретен вход 5 Ms +/- 1 ms (#N/A) - Дискретен вход 5 Ms +/- 0.1 ms (#N/A) - Аналогов вход 10 ms +/- 1 ms (AO1) - Аналогов изход
Прецизност	+/- 0.6 % #N/A за температурна вариация 60 °C Аналогов вход +/- 1 % #N/A за температурна вариация 60 °C Аналогов изход
Грешка за линейност	#N/A: +/- 0.15 % от максималната стойност за Аналогов вход #N/A: +/- 0.2 % за Аналогов изход
Номер на реле	3
Вид изходи на реле	Конфигурируема логика за реле R1: #N/A NO/NC Електрическа устойчивост 100000 цикъла Конфигурируема логика за реле R2: последователност реле НЕ Електрическа устойчивост 100000 цикъла Конфигурируема логика за реле R3: последователност реле НЕ Електрическа устойчивост 100000 цикъла
Време за опресняване	Изход на реле (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0.5 ms)
Минимален ток за превключване	Изход на реле R1, R2, R3: 5 mA в 24 V DC
Максимален превключвателен ток	Изход на реле R1, R2, R3 включено Съпротивителни, Cos phi = 1: 3 A at 250 V AC Изход на реле R1, R2, R3 включено Съпротивителни, Cos phi = 1: 3 A at 30 V DC Изход на реле R1, R2, R3 включено индуктивен, Cos phi = 0,4 и L/R = 7 ms: 2 A at 250 V AC Изход на реле R1, R2, R3 включено индуктивен, Cos phi = 0,4 и L/R = 7 ms: 2 A at 30 V DC
Разединяване	Между захранване и управляващи клеми
Максимална изходна честота	500 kHz
Максимален входящ ток	39,6 A

Variable speed drive application selection	Building - HVAC #N/A #N/A Други приложения #N/A Вентилатор #N/A Pump #N/A Вентилатор #N/A Други приложения Building - HVAC #N/A #N/A Pump #N/A Вентилатор #N/A Вентилатор #N/A Конвейер #N/A Смесител
Motor power range AC-3	15...25 KW при 380...440 V 3 фази 15...25 kW при 480...500 V 3 фази
Количество в комплект	1
Монтаж на таблото	За стенов монтаж

## Околна среда

Съпротивление на изолацията	> 1 MOhm 500 V DC за 1 минута към земята
Ниво на шум	59,5 dB съответстващ на 86/188/ЕИО
Енергийно разсейване в W	Естествена конвекция: 68 W при 380 V 4 kHz Принудително конвертиране: 505 W при 380 V 4 kHz
Ниво на охлаждане	215 m <sup>3</sup> /h
Работно положение	Вертикална +/- 10 градуса
Maximum THDI	<48 % from 80...100 % of load в съответствие с #N/A
Електромагнитна съвместимост	Тест за устойчивост на електростатичен разряд Ниво 3 съответстващ на IEC 61000-4-2 Изпитване за устойчивост на електромагнитно поле с из Ниво 3 съответстващ на IEC 61000-4-3 Тест за устойчивост на електрически преход/разрушаван Ниво 4 съответстващ на IEC 61000-4-4 1.2/50 мсек - 8/20 мз тест за устойчивост на пикове Ниво 3 съответстващ на IEC 61000-4-5 Тест за устойчивост на радио честоти Ниво 3 съответстващ на IEC 61000-4-6
Ниво на замърсяване	2 в съответствие с EN/IEC 61800-5-1
Устойчивост на вибрации	1.5 mm пик до пик e= 2...13 Hz) съответстващ на IEC 60068-2-6 1 gn e= 13...200 Hz) съответстващ на IEC 60068-2-6
Устойчивост на удар	15 gn за 11 ms съответстващ на IEC 60068-2-27
Относителна влажност	5...95 % без кондензация съответстващ на IEC 60068-2-3
Температура на околния въздух при работа	-15...50 °C (Без отклонение) 50...60 °C (C фактор на отклонение)
Температура на околния въздух за складиране	-40...70 °C
Допустима надморска височина	<= 1000 m Без отклонение 1000...4800 m C токов спад 1 % на 100 m
Стандарти	#N/A EN/IEC 61800-3 Environment 1 category C2 EN/IEC 61800-3 Околна среда 2 категория C3 EN/IEC 61800-3 EN/IEC 61800-5-1 #N/A IEC 60721-3 IEC 61508 IEC 13849-1
Продуктови сертификати	ATEX zone 2/22 CSA TÜV DNV-GL UL ATEX INERIS

Маркировка	CE
Стандарти	#N/A EN/IEC 61800-3 EN/IEC 61800-3 environment 1 category C2 #N/A EN/IEC 61800-5-1 #N/A IEC 60721-3 IEC 61508 IEC 13849-1
Категория на защита	III
Обратна връзка	Регулируем PID регулатор
Ниво на шум	59,5 dB
Ниво на замърсяване	2

### Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	18,108 kg
Пакет 1 Височина	26 cm
Пакет 1 широчина	33,5 cm
Пакет 1 дължина	73,5 cm

### Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация На REACH</a>
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	<a href="#">Информация За Излизане От Употреба</a>
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Възможност за обновяване	<a href="#">Налични Са Обновени Компоненти</a>