

Техническа спецификация за продукт Характеристики

PKF32M724

Индустриален контакт 32 А - 3Р + Е - 200...250 V AC - IP67



Основни

Обхват	PratiKa
Тип продукт или компонент	Подвижен контакт
Съкратено наименование на устройството	PratiKa винт
Категория на контакта	Ниско напрежение
Брой полюси	3Р + Е
Тип мрежа	AC
Стандартен излаз	Индустриален

Допълнителни устройства

Форма и управление на контакта	Прав
[In] номинален ток	32 А
[Ue] номинално работно напрежение	200...250 V
Честота на мрежата	50/60 Hz
Заземяване в посока на часовниковата стрелка	9 h
Контактен материал	Корпус: Самозагасящ се инженерен полимер
Материал на контактите	Подчинени: месинг
Свързване - клеморед	Затворени винтове
Сечение на кабела	2,5...10 mm ²
Външен диаметър на кабела	11,5...21 mm
Кабелен вход	Кабелно уплътнение
Тип проводник	Pg 21
Нето тегло на продукта	0,3 kg
Височина	99 mm
Широчина	99 mm
Дълбочина	164 mm
Цвят	Сив (RAL 7035)
Цвят на захранване	Син




Околна среда

Стандарти	IEC 60309-2 IEC 60309-1
IP степен на защита	IP67 в съответствие с IEC 60529
IK степен на защита	IK08 в съответствие с EN 62262
Огнеупорно	850 C в съответствие с IEC 60695-2-1
Относителна влажност	50 % при 40 C 70 % при 30 C 90 % при 20 C
Температура на околния въздух при работа	35 C 86400 s) -25...40 C

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6 cm
Package 1 Width	10 cm
Package 1 Length	18 cm
Package 1 Weight	282 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	17 cm
Package 2 Width	26,3 cm
Package 2 Length	27 cm
Package 2 Weight	1,869 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	12
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	4,225 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	 Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------