



Основни

Обхват	Sedna
Function	Ключ карта
Приложение на устройството	Key-card switch
Delivery form	Механизъм с фиксираща рамка

Допълнителни устройства

Function	Hotel card switch
Ниво на мощност	1470 W
Номинален ток	8 A при 250 V AC
Kind of terminals	Винтова клема
Terminal capacity	2 кабел/и2,5 mm ²
Wire structure	Гъвкав Твърд
Захват на проводника	8 mm
Material of visible parts	Термопластичен ABS-UV стабилизирани
Покритие	Film coated
Начин на монтаж	С винт
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	42 mm
Нето тегло на продукта	0,079 kg

Околна среда

IP степен на защита	IP20
Conformity mark	CE EAC
Продуктови сертификати	CE[RETURN]EAC

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	9,5 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	160,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm

Package 2 Weight	2235,0 g
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	384
Package 3 Height	75,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	83,52 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране