

Техническа спецификация за продукт Характеристики

SDD180501

LED ротационен димер Sedna, 3-370W, бреза



Основни

Гама на продукта	Sedna Design & Elements
Тип продукт или компонент	Димер
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка и централна плоча
Приложение на устройството	Контрол на светлината
Цветови нюанс	Wood birch
Kind of terminals	Винтова клема

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Тип димер	Trailing edge LED
Контролен димер	Ротативен пуш тип
Превключвателни възможности	Девиаторен ключ
Тип товар	LED лампа: 0...200 W 12 V AC halogen lamp with standard electronic transformer: 3...370 W 230 V AC лампа с нажежаема жичка: 3...370 W #N/A: 3...370 W
Rated voltage	230 V AC
Тип защита	Short-circuit and overload protection with automatic reset
Цветови нюанс	Wood birch
Материал	Поликарбонат #N/A
Покритие	Матиран
Wire structure	Твърд Твърд Здраво залепен
Начин на монтаж	Винтове или щипки
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	46 mm
Depth of visual part	29 mm
Нето тегло на продукта	0,111 kg
Сечение на кабел	1,5...2,5 mm ²

Околна среда

Продуктови сертификати	CE
IP степен на защита	IP20

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,2 cm
Package 1 Width	8,3 cm
Package 1 Length	8,3 cm
Package 1 Weight	143,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	54
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	8,163 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	 Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Оповестяване за опазване на околната среда	 Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	 Информация За Излизане От Употреба
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.