



Основни

Обхват	Sedna
Function	Ключ карта
Приложение на устройството	Безопасност
Delivery form	Механизъм с фиксираща рамка и централна плоча

Допълнителни устройства

Installation	Вграден
Ниво на мощност	2300 W
Номинален ток	10A/10AX при 250 V AC
Цветови нюанс	Wood wenge
Kind of terminals	Безвинтови клеми
Terminal capacity	2 кабел/и2,5 mm ²
Wire structure	Гъвкав Твърд
Захват на проводника	13 mm
Material of visible parts	Термопластичен ABS-UV стабилизирен
Покритие	Матиран
Начин на монтаж	С винт
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	42 mm
Depth of visual part	18 mm
Нето тегло на продукта	0,064 kg
Номинален ток	8 A
Тип технология	Електромеханичен

Околна среда

IP степен на защита	IP20
Conformity mark	CE EAC
Продуктови сертификати	CE[RETURN]EAC

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	9,5 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	160,0 g
Unit Type of Package 2	S02

Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2235,0 g
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	384
Package 3 Height	75,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	83,52 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	 Декларация На REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Оповестяване за опазване на околната среда	 Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране