

Техническа спецификация за продукт Характеристики

SDD114072

Контакт френски стандарт + 2x USB тип A и
тип C, 2P + E, USB A+C, 3A, антрацит



Основни

Range name	Sedna Design & Elements
Обхват	Sedna
Function	USB зарядно + контакт
Монтиране на устройство	Вграден Повърхност
Delivery form	Механизъм с фиксираща рамка
Тип опаковка	Кутия
Конфигурация на полюсите на излаза	2P + E
Описание на полюсите на излаза	Заземителен щифт
Номинален ток	16 A при 250 V AC
Цветови нюанс	Антрацит (RAL 7021)
Количество в комплект	1 елемент 5 pieces
Цветови нюанс	Антрацит

Допълнителни устройства

Тип интегрирана връзка	1 USB тип A 5 V DC, максимален ток на натоварване: 2.4 A 1 USB тип C 4.75...5.25 V, максимален ток на натоварване: 3 A
Захват на проводника	11 mm
Материал	PC (поликарбонат)
Широчина	71 mm
Дълбочина	44 mm
Нето тегло на продукта	0,096 kg
Depth of visual part	32 mm
Начин на монтаж	Винтове или щипки, диапазон на захващане на крачетата: 45...56 mm Винтове или щипки, диапазон на захващане на крачетата: 52...69 mm
Височина	71 mm
Покритие	Матиран
Wire structure	Твърд или гъвкав Неподвижен
Terminal capacity	2 кабел/и 1,5...2,5 mm ²
Kind of terminals	Винтови клеми
Брой контактни излази	1
Номинален ток	16 A
IK степен на защита	IK02 IK02
Повърхностна обработка	Боядисан Боядисан
Стандартен излаз	CEE 7/5
Тип на мрежата	AC
Тип USB захранване	USB тип A + C

Околна среда

IP степен на защита	IP20
Conformity mark	CE
Стандарти	IEC 60884-1

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	115 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	54
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	6,651 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	864
Package 3 Height	72 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	118,416 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	 Декларация На REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим  Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Оповестяване за опазване на околната среда	 Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране