



Основни

Обхват	Sedna
Function	Капаче
Допълнителни устройства и аксесоари	Аксесоари за монтаж на устройство
Тип аксесоари / отделни части	Затварящ елемент
Предназначение на продуктите	Капак
Delivery form	Carrying frame with central plate
Цветови нюанс	Антрацит (RAL 7021)

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Повърхностна обработка	Боядисан
Покритие	Матиран
Начин на монтаж	С винтове и щипки, диапазон на захващане на крачетата: 53...72 mm
Височина	73 mm
Широчина	73 mm
Дълбочина	43 mm
Материал	Термопластичен ABS-UV стабилизирен
Depth of visual part	31 mm
Нето тегло на продукта	0,038 kg
IK степен на защита	IK02

Околна среда

IP степен на защита	IP20
---------------------	------

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,500 cm
Package 1 Width	9,000 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	65,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,795 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	Декларация На REACh
REACh не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Sustainable packaging	Yes
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране