



Основни

Range name	Sedna Design & Elements
Обхват	Sedna
Function	USB зарядно + контакт
Монтиране на устройство	Вграден
Delivery form	Механизъм с фиксираща рамка и централна плоча
Тип опаковка	Кутия
Конфигурация на полюсите на излаза	2P + E
Описание на полюсите на излаза	Странично заземяване
Стандартно отклонение на изхода	Европейски
Номинален ток	16 A при 250 V AC
Цветови нюанс	Brushed aluminium
Количество в комплект	1 елемент
Цветови нюанс	Brushed aluminium

Допълнителни устройства

Тип интегрирана връзка	2 USB 2.0 тип A 5 V DC, максимален ток на натоварване: 2.4 A
Захват на проводника	13 mm
Материал	PC (поликарбонат)
Широчина	71 mm
Дълбочина	44 mm
Нето тегло на продукта	0,096 kg
Depth of visual part	32 mm
Начин на монтаж	Винтове или щипки, диапазон на захващане на крачетата: 45...56 mm
Височина	71 mm
Покритие	Гланциран
Wire structure	Твърд или гъвкав Неподвижен
Terminal capacity	2 кабел/и 1,5...2,5 mm ²
Kind of terminals	Безвинтови клеми
Ниво на мощност	3680 W
Брой контактни излази	1
Номинален ток	16 A
IK степен на защита	IK02
Повърхностна обработка	Decorative coating
Тип на мрежата	AC
Тип USB захранване	USB тип A + A

Околна среда

IP степен на защита	IP20
Продуктови сертификати	VDE[RETURN]EAC
Conformity mark	CE
Стандарти	IEC 60884-1

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	7,500 cm
Package 1 Weight	110,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	54
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,360 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	432
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	62,880 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	 Декларация На REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим  Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Оповестяване за опазване на околната среда	 Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
Производителност на халогенно съдържание	Продукт без халогенни елементи