



Principal

Linha de produto	TeSys Deca
Tipo de produto ou componente	Contator
Nome abreviado do dispositivo	LC1D
Aplicação do contator	Carga resistiva Controle do motor
Categoria de uso	CA-1 CA-4 CA-3 AC-3e
Descrição de polos	3P
[Ue] tensão de operação nominal	Circuito de potência: ≤ 690 V CA 25...400 Hz Circuito de potência: ≤ 300 V CC
[Ie] corrente nominal de operação	9 A (at <60 °C) at ≤ 440 V CA CA-3 for circuito de potência 20 A (at <60 °C) at ≤ 440 V CA CA-1 for circuito de potência 9 A (at <60 °C) at ≤ 440 V CA AC-3e for circuito de potência
[Uc] control circuit voltage	24 V CC

Complementar

Alimentação do motor kW	2,2 kW at 220..0,230 V CA 50/60 Hz (CA-3) 4 kW at 380..0,400 V CA 50/60 Hz (CA-3) 4 kW at 415 V CA 50/60 Hz (CA-3) 4 kW at 440 V CA 50/60 Hz (CA-3) 5,5 kW at 500 V CA 50/60 Hz (CA-3) 5,5 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz (CA-3) 2,2 kW at 220..0,230 V CA 50/60 Hz (AC-3e) 4 kW at 380..0,400 V CA 50/60 Hz (AC-3e) 4 kW at 415 V CA 50/60 Hz (AC-3e) 4 kW at 440 V CA 50/60 Hz (AC-3e) 5,5 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3e) 5,5 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3e) 2,2 kW at 400 V CA 50/60 Hz (CA-4)
Alimentação do motor cv	1 Hp at 230/240 V CA 50/60 Hz for monofásico motors 2 Hp at 200/208 V CA 50/60 Hz for trifásico motors 2 Hp at 230/240 V CA 50/60 Hz for trifásico motors 5 Hp at 460/480 V CA 50/60 Hz for trifásico motors 7,5 Hp at 575/600 V CA 50/60 Hz for trifásico motors 0,33 hp at 115 V CA 50/60 Hz for monofásico motors
Código de compatibilidade	LC1D
Composição de contatos de polos	3 NA
Cobertura de proteção	Com
[Ith] corrente térmica ao ar livre convencional	10 A (at 60 °C) for circuito de sinalização 16 A (at 60 °C) for circuito de potência
Capacidade de fechamento nominal Irms	250 A at 440 V for circuito de potência conforming to IEC 60947 140 A CA for circuito de sinalização conforming to IEC 60947-5-1 250 A CC for circuito de sinalização conforming to IEC 60947-5-1
Capacidade de corte nominal	250 A at 440 V for circuito de potência conforming to IEC 60947

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador, a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA, E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsabilável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

[Icw] corrente nominal de curta duração admissível	105 A 40 °C - 10 s for circuito de potência 210 A 40 °C - 1 s for circuito de potência 30 A 40 °C - 10 min for circuito de potência 61 A 40 °C - 1 min for circuito de potência 100 A - 1 s for circuito de sinalização 120 A - 500 ms for circuito de sinalização 140 A - 100 ms for circuito de sinalização
Classificação do fusível associado	10 A gG for circuito de sinalização conforming to IEC 60947-5-1 25 A gG at <= 690 V coordination tipo 1 for circuito de potência 20 A gG at <= 690 V coordination tipo 2 for circuito de potência
Impedância média	2,5 MOhm - Ith 16 A 50 Hz for circuito de potência
Dissipação de alimentação por polo	1,56 W CA-1 0,2 W CA-3 0,2 W AC-3e
[Ui] tensão de isolamento nominal	Circuito de potência: 690 V para IEC 60947-4-1 Circuito de potência: 600 V CSA certificado Circuito de potência: 600 V UL certificado Circuito de sinalização: 690 V para IEC 60947-1 Circuito de sinalização: 600 V CSA certificado Circuito de sinalização: 600 V UL certificado
Categoria de sobretensão	III
Grau de poluição	3
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso	6 kV conforme IEC 60947
Nível de fiabilidade de segurança	B10d = 1369863 ciclos contator com carga nominal para EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 ciclos contator com carga mecânica para EN/ISO 13849-1
Durabilidade mecânica	30 Mciclos
Durabilidade elétrica	0,6 Mciclos 25 A CA-1 no Ue <= 440 V 2 Mciclos 9 A CA-3 no Ue <= 440 V 2 Mciclos 9 A AC-3e no Ue <= 440 V
Tipo do circuito de controle	CC padrão
Tecnologia da bobina	Supressor de diodo limitador de pico bidirecional integrado
Limites de tensão de circuito de controle	0,1...0,25 Uc -40...70 °C saída CC 0,7...1,25 Uc -40...60 °C funcionamento CC 1...1.25 Uc 60...70 °C funcionamento CC
Potência de irrupção em W	5,4 W 20 °C)
Consumo de potência de manutenção em W	5,4 W a 20 °C
Tempo de funcionamento	63 ±15 % ms Fechamento 20 ±20 % ms Abertura
Constante temporal	28 ms
Maximum operating rate	3600 cic/h 60 °C
Maximum operating rate	3600 cic/h at 60 °C
Conexões - terminais	Circuito de potência: Conexão por mola 1 2,5 mm ² - cable stiffness: Flexível Sem a extremidade do cabo Circuito de potência: Conexão por mola 2 2,5 mm ² - cable stiffness: Flexível Sem a extremidade do cabo Circuito de controle: Conexão por mola 1 2,5 mm ² - cable stiffness: Flexível Sem a extremidade do cabo Circuito de controle: Conexão por mola 2 2,5 mm ² - cable stiffness: Flexível Sem a extremidade do cabo
Contato Auxiliar	1 NA + 1 NF
Tipo de contatos auxiliares	Tipo com ligação mecânica 1 NA + 1 NF para IEC 60947-5-1 Tipo contato de espelho 1 NF para IEC 60947-4-1
Frequência do circuito de sinalização	25..0,400 Hz
Tensão de comutação mínima	17 V for circuito de sinalização
Corrente de comutação mínima	5 mA for circuito de sinalização
Resistência de isolamento	> 10 MOhm for circuito de sinalização
Tempo não sobreposto	1,5 Ms na desenergização entre contato NA e NF 1,5 ms na energização entre contato NA e NF
Suporte de montagem	Placa Calha



Meio ambiente

Normas	CSA C22.2 No 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 IEC 60335-1:Clause 30.2 IEC 60335-2-40:Annex JJ UL 60335-2-40:Annex JJ CSA C22.2 No 60947-4-1
Certificações do produto	UL[RETURN]CCC[RETURN]CSA[RETURN]Marine[RETURN]UKCA[RETURN]EAC[RETURN] Scheme
Grau de proteção IP	IP20 face frontal para IEC 60529
Tratamento de proteção	TH para IEC 60068-2-30
Resistência climática	Para IACS E10 exposição ao calor úmido Para IEC 60947-1 Annex Q category D exposição ao calor úmido
Temperatura ambiente do ar admissível ao redor do dispositivo	-40...60 °C 60...70 °C com degradação
Altitude de funcionamento	0...3000 m
Resistência a incêndios	850 °C conforme IEC 60695-2-1
Retardamento de chamas	V1 conforme UL 94
Força mecânica	Vibrações contator aberto (2 Gn, 5...300 Hz) Vibrações contator fechado (4 Gn, 5...300 Hz) Choques contator aberto (10 Gn para 11 ms) Choques contator fechado (15 Gn para 11 ms)
Altura	99 mm
Largura	45 mm
Profundidade	95 mm
Peso líquido	0,48 kg

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	10,500 cm
Package 1 Length	12,200 cm
Package 1 Weight	547,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	8,690 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	148,950 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de exceção
Sem mercúrio	Sim
Sustainable packaging	Yes
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China

Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
PVC free	Sim
Sem PVC	Sim

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------