

# XVGB4S

Coluna luminosa Ø60mm pré-montada, buzzer, LED vermelho, verde, amarelo, azul, 24VCA/CC, tubo de montagem em alumínio com suporte em L



### Principal

Linha de produto	XVG Harmony
Tipo de produto ou componente	Completa de pré-fio de luz torre monolítica
Tipo de unidade de conjunto de indicadores ou indicadores luminosos	4 módulos luminosos
Material	PC (UL94 V-2): globo ABS (UL94HB): corpo do tubo Alumínio prata: tubo
Diâmetro de montagem	60 mm
Nome do componente	XVG
Montagem do dispositivo	Tubo com L bracket
Fonte de luz	LED Contínuo vermelho LED Contínuo Verde LED Contínuo âmbar LED Contínuo Azul
Bloco luminoso colorido	Vermelho / laranja / verde / azul
Tipo base do conjunto de indicadores	Base com buzzer integrada

### Complementar

Rated supply voltage	24 V CA/CC
Secção do cabo	0,33 mm <sup>2</sup>
Tipo de saída digital	PNP e NPN
[Uimp] Tensão suportável de impulso nominal	0,5 kV
Consumo de corrente	207 mA
Nível de ruído	85 dB
Consumo de energia	4,8 W
Frequência fundamental	2,64 kHz
Peso líquido	0,51 kg

### Meio ambiente

Certificações do produto	CE[RETURN]EAC
Temperatura ambiente para armazenamento	-35...70 °C
Temperatura ambiente para funcionamento	-10...50 °C
Grau de proteção IP	IP23

### Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,345 cm
Package 1 Width	13,358 cm
Package 1 Length	56,4 cm
Package 1 Weight	696,0 g

Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	6,44 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	30
Package 3 Height	73 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	33 kg

### Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Mercury free	Sim
RoHS exemption information	<a href="#">Sim</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>

### Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------