



### Principal

Linha	Compactar
Nome do produto	Compact NSX
Linha de produto	ComPact NSX100...250
Nome abreviado do dispositivo	NSX100B
Tipo de produto ou componente	Disjuntor
Aplicação do dispositivo	Distribuição
Number of poles	3P
Descrição dos polos protegidos	3t
[In] corrente nominal	80 A a 40 °C
[Ue] tensão de operação nominal	690 V CA 50/60 Hz
Tipo de rede	CA
Frequência da rede	50/60 Hz
Adequação para isolamento	Sim conforme EN/IEC 60947-2
Categoria de uso	Categoria A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity	15 KA Icu a 500 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 20 KA Icu a 440 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 25 KA Icu a 380/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 40 kA Icu a 220/240 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
Performance level	B 25 kA 415 V CA
Nome da unidade de disparo	TM-D
Tecnologia da unidade de disparo	Termomagnético
Funções de proteção da unidade de disparo	LI
Tipo de controle	Alavanca articulada
Circuit breaker mounting mode	Fixo

### Complementar

[Ui] tensão de isolamento nominal	800 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tensão suportável de impulso nominal	8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity	20 KA a 440 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 25 KA a 380/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 40 KA a 220/240 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 7,5 kA a 500 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
Durabilidade mecânica	50000 ciclos
Durabilidade elétrica	10000 Ciclos a 690 V pol 20000 Ciclos a 690 V pol/2 30000 Ciclos a 440 V pol 50000 ciclos a 440 V pol/2
Suporte de montagem	Placa posterior
Conexões da parte de cima	Frontal
Conexão na parte inferior	Frontal
Passo de conexão	35 mm

Tipo de proteção	L : for proteção contra sobrecargas (térmicas) I : for proteção contra curtos-circuitos (magnético)
Classificação da unidade de disparo	80 A a 40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Ajustável
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0,7...1 x pol
Long-time protection delay adjustment type tr	Fixo
[tr] long-time protection delay adjustment range	120...400 S a 1,5 x pol 15 s a 6 x Ir
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Fixo
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	640 A
Short-time protection delay adjustment type tsd	Fixo
Proteção de fuga à terra	Sem
Number of slots for electrical auxiliaries	5 Slot (s)
Width (W)	105 mm
Height (H)	161 mm
Depth (D)	86 mm
Peso líquido	2,05 kg

## Meio ambiente

Normas	EN/IEC 60947
Certificações do produto	CCC[RETURN]EAC[RETURN]Marine
Categoria de sobretensão	Classe II
Classe de proteção contra choques elétricos	Classe II
Grau de poluição	3 conforme IEC 60664-1
Grau de proteção IP	IP40 conforming to IEC 60529
Grau de proteção IK	IK07 conforming to IEC 62262
Temperatura ambiente para funcionamento	-25...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-50...85 °C
Umidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...2000 m sem degradação 2000 m...5000 m com degradação

## Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,0 cm
Package 1 Width	13,7 cm
Package 1 Length	13,8 cm
Package 1 Weight	1,76 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	21,886 kg

## Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 <a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de exceção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 <a href="#">Declaração RoHS China</a>
Informações das isenções RoHS	 <a href="#">Sim</a>
Divulgação Ambiental	 <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>

---

Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

---

### Garantia contratual

---

Garantia	18 meses
----------	----------

---