



Principal

Linha	Compactar
Nome do produto	Compact INV
Tipo de produto ou componente	Interruptor-seccionador
Descrição de polos	3P
Tipo de rede	CA CC
Frequência da rede	50/60 Hz
Cor do punho	Preto
[Ie] corrente nominal de operação	CA -21A: 400 A CA 50/60 Hz 220/240 V CA -21A: 400 A CA 50/60 Hz 380/415 V CA -21A: 400 A CA 50/60 Hz 440/480 V CA -21A: 400 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA CA -21A: 400 A CA 50/60 Hz 500/525 V CA -21A: 400 A CA 50/60 Hz 660/690 V CA -22A: 400 A CA 50/60 Hz 220/240 V CA -22A: 400 A CA 50/60 Hz 380/415 V CA -22A: 400 A CA 50/60 Hz 440/480 V CA -22A: 400 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA CA -22A: 400 A CA 50/60 Hz 500/525 V CA -22A: 400 A CA 50/60 Hz 660/690 V CA -23A: 400 A CA 50/60 Hz 220/240 V CA -23A: 400 A CA 50/60 Hz 380/415 V CA -23A: 400 A CA 50/60 Hz 440/480 V CA -23A: 400 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA CA -23A: 400 A CA 50/60 Hz 500/525 V CA -23A: 400 A CA 50/60 Hz 660/690 V CC-21A: 400 A CC 125 V 2 polos em série CC-22A: 400 A CC 125 V 2 polos em série CC-23A: 400 A CC 125 V 2 polos em série
[Ui] tensão de isolamento nominal	750 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tensão suportável de impulso nominal	8 kV
[Ith] corrente térmica ao ar livre convencional	400 A a 60 °C
[Icm] capacidade de fechamento nominal em curto-circuito	330 KA com disjuntor de proteção a montante 690 V CA a 50/60 Hz 50 kA interruptor seccionador autônomo 690 V CA a 50/60 Hz
[Ue] tensão de operação nominal	125 V CC 690 V CA 50/60 Hz
Adequação para isolamento	Sim
Indicação de posição do contato	Sim
Frenagem visível	Sim
Grau de poluição	3

Complementar

Tipo de controle	Punho giratório
Modo de montagem	Fixo
Suporte de montagem	Placa Calha
Conexões da parte de cima	Frontal
Conexão na parte inferior	Frontal

Potência máxima	CA-23: 110 kW a 220/240 V CA 50/60 Hz CA-23: 110 kW a 230 V CA 50/60 Hz (NEMA) CA-23: 200 kW a 380/415 V CA 50/60 Hz CA-23: 220 kW a 440 V CA 50/60 Hz CA-23: 220 kW a 480 V CA 50/60 Hz (NEMA) CA-23: 250 kW a 500/525 V CA 50/60 Hz CA-23: 400 kW a 660/690 V CA 50/60 Hz
Avaliado pela carga	Ininterrupta
[I _{cn}] corrente nominal de curta duração admissível	11,5 kA durante 3 s conforme IEC 60947-3 20 kA durante 1 s conforme IEC 60947-3 4 kA durante 30 s conforme IEC 60947-3 4,9 kA durante 20 s conforme IEC 60947-3
Durabilidade mecânica	10000 ciclos
Durabilidade elétrica	CA -21A: 1000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz CA -21A: 1000 ciclos 500 V CA 50/60 Hz CA -21A: 1000 ciclos 690 V CA 50/60 Hz CA -22A: 1000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz CA -22A: 1000 ciclos 500 V CA 50/60 Hz CA -22A: 1000 ciclos 690 V CA 50/60 Hz CA -23A: 1000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz CA -23A: 1000 ciclos 500 V CA 50/60 Hz CA -23A: 1000 ciclos 690 V CA 50/60 Hz CC-21A: 1000 ciclos 125 V CC 2 polos em série CC-22A: 1000 ciclos 125 V CC 2 polos em série CC-23A: 1000 ciclos 125 V CC 2 polos em série
Passo de conexão	45 mm
Altura	205 mm
Largura	185 mm
Profundidade	130 mm
Peso líquido	4,6 kg

Meio ambiente

Normas	IEC 60947-1 IEC 60947-3
Certificações do produto	KEMA-KEUR[RETURN]CCC
Grau de proteção IP	IP40 conforme IEC 60529
Grau de proteção IK	IK07 conforming to EN 50102
Temperatura ambiente para funcionamento	-25...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-50...85 °C

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,5 cm
Package 1 Width	19,0 cm
Package 1 Length	22,0 cm
Package 1 Weight	5,005 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	20,766 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	 Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de exceção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China

Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------