XA2EVB8LC

Sinalizador Ø22mm plástico, LED, amarelo, 24VCA/CC

Principal

Linha de produto	Easy Harmony XA2
Tipo de produto ou componente	Sinalizador monobloco
Nome abreviado do dispositivo	XA2
Diâmetro de montagem	22,5 mm
Formato do cabeçote da unidade de sinalização	Redondo
Cor da pastilha ou da lente	Amarelo
Fonte de luz	LED
Base da lâmpada	LED integral
Tensão nominal de alimentação [Us]	24 V CA/CC 50/60 Hz

Complementar

Descrição dos terminais ISO nº 1	(X1-X2)PL
Montagem do dispositivo	Furo de fixação 22.3 +0.4/0 conforme IEC 60947-5-1
Centro de fixação	>= 30 x 40 mm (painel de suporte) Metal - espessura: 16 mm >= 30 x 40 mm (painel de suporte) Plástico - espessura: 26 mm
Modo de fixação	Porca de fixação abaixo do cabeçote torque recomendado: 2,2 N.m (+/- 0,2 N.m)
Gravação	CE CCC
Tensão nominal de alimentação [Us]	24 V
Conexões - terminais	Terminais de parafuso, <= 2 x 1,5 mm² Com a extremidade do cabo conforme IEC 60947-1 Terminais de parafuso, 1 x 0,51 x 2,5 mm² Sem a extremidade do cabo conforme IEC 60947-1
Torque de aperto	0,81 N.m conforme IEC 60947-1
Formato da cabeça do parafuso	Cruzado compatível com Philips Nº 2 chave de fendas Com slots compatível com Plano de Ø 4 mm chave de fendas Com slots compatível com Plano de Ø 5,5 mm chave de fendas
[Ui] tensão nominal de isolação	400 V (graus de poluição 3) conforme IEC 60947-1
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso	6 kV IEC 60947-1
Tipo de sinalização	Contínuo
Limites de tensão de alimentação	0,81,2 V CA/CC
Consumo de corrente	<= 20 mA
Vida útil	40000 H Com tensão nominal e 25 °C
Altura	29 mm
Largura	29 mm
Profundidade	53 mm
Peso líquido	0,02 kg

Meio ambiente

-4070 °C
-2570 °C
Classe I conforming to IEC 536
IP65 conforming to IEC 60529
IK05

Normas	IEC 60947-1
	GB 14.048,1
	GB 14048.5
	IEC 60947-5-1
	IEC 60529
	IEC 50102
Certificações do produto	CCC[RETURN]CE
Resistência à vibração	5 gn (f= 12500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Resistência ao choque	30 gn (duração = 11 ms) para Aceleração de meia onda senoidal conforme IEC 60068-2-27

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,3 cm
Package 1 Width	2,9 cm
Package 1 Length	2,9 cm
Package 1 Weight	22,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	5,8 cm
Package 2 Width	6,4 cm
Package 2 Length	15,8 cm
Package 2 Weight	0,3 kg
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	160
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	5,8 kg

Oferta sustentável

Embalagens sem plástico	Sim
Pacote com papelão reciclável	Não
Regulamentação REACH	☑ Declaração REACh
REACH isento de SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações de Isenção RoHS	[™]Sim
Regulamento RoHS da China	☑ Declaração RoHS China
Divulgação ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de circularidade	☑ Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
REEE	O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
Recolha de produtos	No

Garantia contratual

Garantia	18 meses