



Principal

Linha de produto	Modicon M580
Tipo de produto ou componente	Módulo de comunicação
Compatibilidade do produto	Ethernet + X-bus rack BMEXBP ... -
Conceito	Transparent Ready

Complementar

Tipo de conexão integrada	3 Ethernet , tipo de conector: RJ45 , taxa de transmissão: 10/100 Mbit/s , modo de transmissão: duplo par trançado blindado
Servidor web	Avançado
Meio de suporte de transmissão	Backplane Ethernet
Serviço de comunicação	Gerenciamento da largura de banda Servidor FDR Administrador de rede SNMP Scanner de E/S Ethernet/IP e Mensageiro Scanner de E/S Ethernet/IP e Mensageiro Suporte RSTP Espelhamento de porta Interruptor de múltiplas portas incorporado
Serviços web	FactoryCast configurável
Porta Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Alimentação	Fonte de alimentação interna via rack
Gravação	CE
Formato do módulo	Padrão
Consumo de corrente	900 mA a 3.3 V CC (para a versão do produto >= 13) 1800 mA a 3.3 V CC (para a versão do produto < 13)
Peso líquido	0,2 kg

Meio ambiente

Temperatura ambiente para funcionamento	0...60 °C
Grau de proteção IP	IP20
Diretivas	2014/35 / UE - diretiva de baixa tensão 2014/30 / EU - compatibilidade eletromagnética
Sinalização local	1 LED (Verde) para processador em execução (RUN) 1 LED (Vermelho) para falha do processador ou do sistema (ERR) 1 LED (verde/vermelho) para ETH MS (Ethernet status de configuração da porta) 1 LED (verde/vermelho) para Eth NS (status da rede Ethernet)

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador, a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA, E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsáveis pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	11,600 cm
Package 1 Weight	255,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,088 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declarção RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------