




Principal

Linha	Linergy
Nome do produto	Linergy TR
Tipo de produto ou componente	Bloco terminal
Nome abreviado do dispositivo	TRV
Categoria de acessórios/peças separadas	Acessório de conexão
Tipo de bloco de terminais	Passagem
Nível de bloco de terminais	1
Modo de montagem	De encaixe
Seção transversal nominal	16 mm ²
Comprimento	55,5 mm
Cor	Cinza
Quantidade por conjunto	Conjunto de 50

Complementar

Largura	12,2 mm
Altura	55 mm
Conexões - terminais	1 x Conexão por parafuso: a montante (M5) 1 x Conexão por parafuso: a jusante (M5)
Number of connections	2
Posição de conexão	Lateralmente
Número de entrada de medição	2
Seção transversal do cabo	0,2...10 Mm ² , Flexível caboCom a extremidade do cabo 0,2...16 Mm ² , Sólido caboCom a extremidade do cabo 1,5...25 Mm ² , Sólido caboSem a extremidade do cabo 1,5...25 Mm ² , Flexível caboSem a extremidade do cabo
Torque de aperto	2,5...3 N.m
Comprimento da decapagem do fio	14 mm
Tipo de ferramenta	Conexão: Chave de fenda Desconexão: Chave de fenda
[Ue] tensão de operação nominal	1.000 V conforme EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 690 V conforme ATEX Exe II Ex II 2 GD 600 V cURus
[In] corrente nominal	76 A conforme EN/IEC 60947-7-1 85 A cURus 85 A CSA 73 A conforme ATEX Exe II Ex II 2 GD
Material	Poliamida 6/6: caixa isolante Liga de cobre: conector e parafuso Liga de cobre: ligação comum Chromium-nickel steel: Primavera
Perda dielétrica	0,01 a 1 MHz conforme IEC 60250 0,01 a 1 MHz conforme VDE 0303-T4
Constante dielétrica	3,7 a 1 MHz

Resistividade	10000 MΩ.M conforme IEC 60093 10000 MΩ.m conforme VDE 0303-T30
Resistência de superfície	1000 GΩ conforme IEC 60093 1000 GΩ conforme VDE 0303-T30
Resistência à contração	500 CTI (> 400 kV) conforme IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) conforme VDE 0303-T30
Retardamento de chamas	V0 , espessura 0,8 mm conforme UL 94
Peso líquido	30 g
Compatibilidade de gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pacote Espacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilidade do produto	Gabinetes espaciais

Meio ambiente

Certificações do produto	DNV[RETURN]VDE[RETURN]IEC- Ex[RETURN]LR[RETURN]GL[RETURN]cURus[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]ATEX
Força dielétrica	1000 V conforme IEC 60243-1
Temperatura ambiente para funcionamento	-40...130 °C conforme IEC 60216-1 -40...130 °C conforme VDE 0304-T21

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,200 cm
Package 1 Width	5,500 cm
Package 1 Length	5,500 cm
Package 1 Weight	29,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	11,500 cm
Package 2 Length	36,000 cm
Package 2 Weight	1,547 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	2400
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	87,496 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halógeno	Produto com componentes de plástico sem halógeno
Garantia contratual	
Garantia	18 months