



### Principal

Linha	Orion
Tipo de produto ou componente	Tomadas de comunicação
Apresentação do dispositivo	Mecanismo

### Complementar

Montagem do dispositivo	Faceado
Compatibilidade de gama	Orion estrutura de fixação Optiline 70 Adaptador Orion
Número de tomada	1
Tipo de soquete de dados	RJ45 8 contatos 5e <= 100 MHz
Tipo de cabo	Par de cabos trançados não blindados
Tipo de blindagem do cabo	UTP
Modo de fixação	Encaixe
Número de módulos	1 módulo 45 x 22,5 mm
Acabamento da superfície	Matt
Tratamento da superfície	Não tratada
Tipo de embalagem	Flow-pack
Quantidade por conjunto	Conjunto de 10
Quantidade indivisível de venda	1
Temperatura ambiente para armazenamento	-20...60 °C
Temperatura ambiente para funcionamento	-5...50 °C
Material	Termoplástico com estabilização ABS-UV: placa central PC (policarbonato) GF10 FR: embalagem PC (policarbonato): lâmpada PC (policarbonato): Suporte de fixação ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno): tampa de proteção ABS + PC: conector
Altura	45 mm
Largura	22,5 mm
Profundidade	36,3 mm
Profundidade incorporada	27,7 mm
Peso líquido	0,0147 kg
Normas	ANSI / TIA-568-C.2 IEC 60603-7-4 ISO/IEC 11801:Ed. 2.2, 2011 EN 50173-1 EN 50173-2

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador, a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA, E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsabilável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

## Meio ambiente

Grau de proteção IP	IP21D
Grau de proteção IK	IK05
Característica do ambiente da aplicação	Álcool Alvejante Acetona Óleo Resistente aos raios UV Fluido para limpeza de janela Peróxido de hidrogénio (H2O2) Gasolina Sabonete líquido

## Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	14,0 cm
Package 1 Weight	0,018 kg

## Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaración REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

## Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------