



Principal

Tipo de Producto o Componente	Caja de montaje
-------------------------------	-----------------

Complementario

Montaje de dispositivo	Superficie
Material	ABS + PC
Resistencia a las llamas	M1
Altura	45 mm
Ancho	100 mm
Profundidad	40 mm

Entorno

Normas	NEMA
Grado de protección IP	IP20

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,2 cm
Paquete 1 Ancho	8,3 cm
Paquete 1 Longitud	13,0 cm
Paquete 1 Peso	60,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	1
Paquete 2 Altura	37,0 cm
Paquete 2 Ancho	31,0 cm
Paquete 2 Longitud	38,0 cm
Paquete 2 Peso	5,65 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si

Normativa de RoHS China

 [Declaración RoHS China](#)

Información sobre exenciones de RoHS

 [Si](#)

Garantía contractual

Periodo de garantía

18 Meses
