Hoja de datos del producto
Características

A9N61535
Interruptor Termomagnético Riel Acti9 C60H-DC 2P 32A curva C

Principal

Gama	Acti 9
Nombre del Producto	Acti 9 C60H-DC
Tipo de Producto o Componente	Interruptor automático en miniatura
Nombre Corto del Dispositivo	C60H-DC
Aplicación del Dispositivo	Distribución Eléctrica Residencial y Comercial
Número de Polos	2P
Número de polos protegidos	2
Corriente nominal (In)	32 A en 25 °C
Tipo de red	DC
Tecnología de unidad de disparo	Térmico-magnético
Código de curva	C
Poder de corte	10 KA Icu en 440 V DC acorde a EN 60947-2 10 KA Icu en 440 V DC acorde a IEC 60947-2 6 KA Icu en 500 V DC acorde a EN 60947-2 6 KA Icu en 500 V DC acorde a IEC 60947-2 20 KA Icu en 220 V DC acorde a GB 14048.2 20 KA Icu en 220 V DC acorde a IEC 60947-2 20 KA Icu en 250 V DC acorde a GB 14048.2 20 kA Icu en 250 V DC acorde a IEC 60947-2
Categoría de utilización	Categoría A acorde a EN 60947-2 Categoría A acorde a IEC 60947-2
Apto para seccionamiento	Sí acorde a IEC 60947-2 Sí acorde a EN 60947-2
Normas	EN 60947-2 IEC 60947-2

Complementario

Frecuencia de Red	50/60 Hz
[Ue] tensión asignada de empleo	500 V DC
[Ics] poder de corte en servicio	15 KA 75 % acorde a EN 60947-2 - 220 V DC 15 KA 75 % acorde a IEC 60947-2 - 220 V DC 15 KA 75 % acorde a EN 60947-2 - 250 V DC 15 KA 75 % acorde a IEC 60947-2 - 250 V DC 4,5 KA 75 % acorde a EN 60947-2 - 500 V DC 4,5 KA 75 % acorde a IEC 60947-2 - 500 V DC 7,5 KA 75 % acorde a EN 60947-2 - 440 V DC 7,5 kA 75 % acorde a IEC 60947-2 - 440 V DC
[Ui] tensión asignada de aislamiento	500 V DC acorde a IEC 60947-2 500 V DC acorde a EN 60947-2
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 KV acorde a EN 60947-2 6 kV acorde a IEC 60947-2
Indicador de posición del contacto	Sí
Tipo de Control	Maneta
Señalización local	Indicación encendido/apagado
Tipo de montaje	Fijo
Tipo de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Compatibilidad de bloque de distribución de embarrado tipo peine	Arriba o abajo, estado 1 Estándar
Pasos de 9 mm	4
Peso del producto	0,256 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Color	Blanco
Endurancia mecánica	20000 Ciclos
Durabilidad eléctrica	3000 Ciclos L/R = 2 ms
Preparado para candado	Con candado
Descripción de las opciones de bloqueo	En posición O
Par de apriete	Circuito de alimentación: 2,5 N.m arriba o abajo
Protección contra fugas a tierra	Sin

Entorno

Grado de contaminación	3 acorde a EN 60947-2 3 acorde a IEC 60947-2
Categoría de sobretensión	IV
Tropicalización	2 acorde a IEC 60068-2
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25…70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40…85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,5 cm
Paquete 1 Ancho	3,5 cm
Paquete 1 Longitud	8,4 cm
Paquete 1 Peso	242 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	9 cm
Paquete 2 Ancho	8 cm
Paquete 2 Longitud	23 cm
Paquete 2 Peso	1,507 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	72
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	18,571 kg

Sostenibilidad de la oferta

Embalaje sin plástico	No
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Número SCIP	A5974528-db7a-4dab-baff-e3d40953a6f2
BVB	Aceptado
Regulación REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS de la UE	Cumple Declaración RoHS UE
Toxic de metal pesado libre	Sí
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	No
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	40

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months