

Hoja de datos del producto

Características

XVUC9S

Harmony XVU - Ø 60 mm - xvu módulo
zumbador unidad - ip54 - 24 v ac/dc, negro



Principal

Gama de producto	Harmony XVU
Tipo de Producto o Componente	Modular tower light ((*))
Tipo unidad banco indicador	Buzzer unit ((*))
Diámetro de montaje	60 mm
Nombre del componente	XVU
Color de carcasa	Negro

Complementario

Tipo señalización	Zumbador continuo o intermitente
Material	PBT (tereftalato de polibutileno) V-0 acorde a UL 94 ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) V-0 acorde a UL 94 PC (policarbonato) V-0 acorde a UL 94
Localización en el Dispositivo	Superior
Estilo de conjunto	Conjunto del cliente
[Us] Tensión de alimentación	24 V CA/CC
Potencia máxima disipada en W	1,7 W
Nivel acústico	85 dB en 1 m
Frecuencia de som	2635 Hz
Consumo de corriente	<= 70mA
Longitud	58 mm
Peso del producto	0,077 kg

Entorno

Certificaciones de Producto	UL[RETURN]CE[RETURN]CSA
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C
Grado de protección IP	IP54

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9 cm
Paquete 1 Ancho	13,3 cm
Paquete 1 Longitud	9,1 cm
Paquete 1 Peso	172 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	4,99 kg

Tipo de unidad de paquete 3	PAL
Número de unidades en el paquete 3	192
Paquete 3 Altura	70 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	60 cm
Paquete 3 Peso	39,68 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------