



### Principal

Gama de producto	Harmony XVU
Tipo de Producto o Componente	Modular tower light (**)
Tipo unidad banco indicador	Unidad LED
Diámetro de montaje	60 mm
Nombre del componente	XVU
1 tubo de neón	LED, Verde
Aplicación del Dispositivo	Automotive (**) Packaging machine (**) Machine tools (**)

### Complementario

Tipo señalización	Fijo
Estilo de conjunto	Conjunto de cliente, hasta 5 unidades Up to 4 units with buzzer (**)
Material	PC (policarbonato) V-2 acorde a UL 94 PC (policarbonato) V-0 acorde a UL 94
[Us] Tensión de alimentación	24 V CA/CC
Potencia máxima disipada en W	2,5 W
Consumo de corriente	<= 50 mA
Tipo de señalización	Fijo
Longitud	50 mm
Peso del producto	0,064 kg

### Entorno

Certificaciones de Producto	CSA[RETURN]UL[RETURN]CE
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Grado de protección IP	IP65
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C
Resistencia a las vibraciones	2 gn

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9 cm
Paquete 1 Ancho	13,3 cm
Paquete 1 Longitud	9,1 cm
Paquete 1 Peso	145 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	4,04 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAL
Número de unidades en el paquete 3	192

Paquete 3 Altura	60 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	70 cm
Paquete 3 Peso	35,84 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Si</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------