



Základní popis

Výrobní řada	Mobiya
Typ produktu nebo součástí	Portable lighting system

Doplňky

[Us] jmenovité napájecí napětí	5...24 V DC, solar panel napájení
Typ žárovky	1 LED (1.2 W)
Světelný tok	170 Lm 85 Lm 20 Lm
Barva světelného zdroje	Warm white LED 5000 K
Funkce signalizace	Stav baterie nabíjení zelená Stav baterie full zelená Stav baterie low červená
Provozní doba	6 h při 170 lm 12 h při 85 lm 48 h při 20 lm
Složení sady	1 solar panel with cable, délka kabelu: 5 m 1 Multi port mobile charging cable
Kapacita baterie	3 Ah při 3,2 V, LiFePO4
Integrovaný typ připojení	DC jack 5 V DC, maximální proud zátěže: 400 mA +/- 10 mA Port USB
Šířka	Lamp: 156 mm
Výška	Lamp: 142 mm
Hmotnost přístroje	0,45 kg jednotka LED

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP65
Normy	IEC
Certifikace výrobku	SONCAP SABS CE LM-79 LIGHTING GLOBAL
Provozní teplota	-10...50 °C
Relativní vlhkost	90 %

Jednotky balení

Typ balení 1	Db
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	15,2 cm
Šířka balení 1	16 cm
Délka balení 1	16,5 cm

Hmotnost balení 1	650 g
Typ balení 2	CAR
Počet jednotek v balení 2	8
Výška balení 2	39,4 cm
Šířka balení 2	37 cm
Délka balení 2	38 cm
Hmotnost balení 2	10,9 kg
Typ balení 3	P12
Počet jednotek v balení 3	96
Výška balení 3	97 cm
Šířka balení 3	80 cm
Délka balení 3	120 cm
Hmotnost balení 3	95,6 kg

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V šetření
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	Ano

Záruční lhůta

Záruka	2 years
--------	---------