



Základní popis

Řada	Mureva
Výrobní řada	Mureva lights
Typ produktu nebo součásti	Floodlight
Použití zařízení	Sklady a garáže Rezidenční Podpora mediálních zařízení Public areas Secure lighting Stadiums and arenas

Doplňky

Typ instalace	Venkovní
Total system power	50 W
Světelný zdroj	LED
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC
Power factor	0,9
Index podání barev	R _a =80
Světelný tok	5000 lm
Životnost žárovky	50000 H
Teplota barev	4000 K
Barevný odstín	Černá
Třída el. izolace	Třída F
Úhel paprsku	110 °
Tvar	Obdelník
Výška	215,4 mm
Šířka	161,4 mm
Hloubka	31,0 mm
Hmotnost přístroje	1,02 kg

Prostředí

Popis prostředí	Odolný proti povětrnostním vlivům
Stupeň krytí IP	IP65
Stupeň ochrany IK	IK05
Provozní teplota	-30...45 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	22,5 cm
Šířka balení 1	22,5 cm
Délka balení 1	22,5 cm
Hmotnost balení 1	1,15 kg
Typ balení 2	S03

Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	30 cm
Šířka balení 2	30 cm
Délka balení 2	40 cm
Hmotnost balení 2	11,941 kg
Typ balení 3	P12
Počet jednotek v balení 3	160
Výška balení 3	75 cm
Šířka balení 3	80 cm
Délka balení 3	120 cm
Hmotnost balení 3	203,056 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Neobsahuje rtuť	Ano
Sustainable packaging	Yes
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	 Ano
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	 Informace O Ukončení Životnosti

Záruční lhůta

Záruka	3 years
--------	---------