



## Základní popis

Řada	Mureva
Výrobová řada	Mureva lights
Označení výrobku	Floodlight
Typ produktu nebo součásti	Svitidlo
Použití zařízení	Sklady a garáže Rezidenční Podpora mediálních zařízení Public areas Secure lighting Stadiums and arenas

## Doplňky

Typ instalace	Venkovní
Total system power	30 W
Světelný zdroj	LED
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC
Power factor	0,9
Index podání barev	R <sub>a</sub> =80
Světelný tok	3000 lm
Životnost žárovky	50000 H
Teplota barev	4000 K
Barevný odstín	Černá
Součást výrobku	Sensor
Třída el. izolace	Třída F
Úhel paprsku	110 °
Tvar	Obdelník
Výška	189,4 mm
Šířka	201,4 mm
Hloubka	26,5 mm
Hmotnost přístroje	820 g

## Prostředí

Popis prostředí	Odolný proti povětrnostním vlivům
Stupeň krytí IP	IP44
Stupeň ochrany IK	IK04
Provozní teplota	-30...45 °C

## Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Hmotnost balení (libry)	800,0 g
Výška balení 1	21,8 cm
Šířka balení 1	21,8 cm
Délka balení 1	21,8 cm
Typ balení 2	S04

Počet výrobků v balení 2	10
Hmotnost balení 2	8,703 kg
Výška balení 2	30 cm
Šířka balení 2	40 cm
Délka balení 2	60 cm
Typ balení 3	P12
Počet výrobků v balení 3	80
Hmotnost balení 3	81,624 kg
Výška balení 3	80 cm
Šířka balení 3	80 cm
Délka balení 3	120 cm

## Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	<a href="#">Deklarace REACH</a>
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce oRoHS	<a href="#">Ano</a>
Nařízení China RoHS	<a href="#">Prohlášení O Nařízení China RoHS</a>
Informace o životním prostředí	<a href="#">Environmentální Profil Produktu</a>
Životní cyklus	<a href="#">Informace O Ukončení Životnosti</a>
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

## Záruční lhůta

Záruka	3 years
--------	---------